

# Geïsoleerd montagepaneel, AMI



Dit is een eenvoudig machinaal te bewerken montageplaat die ongewenst contact tussen elektrische componenten en de behuizing voorkomt.

## KENMERKEN

---

Omschrijving: Geïsoleerde montageplaat voor wandmontage kasten. Met behulp van de AMG als accessoire kan de montageplaat in iedere diepte gemonteerd worden. Niet geschikt voor de AFS serie.

Materiaal: Bakeliet.

Verpakkingseenheid: Per stuk.

## SPECIFICATIES

**Dikte:** 4mm  
**Materiaal:** Bakelite  
**Kleur:** Zwart  
**Voltooien:** Soepel

Table 1/1

| Catalogusnummer | Hoogte | Breedte | Diepte | Paneelgrootte | Materiaal van de behuizing | Snelle verzending |
|-----------------|--------|---------|--------|---------------|----------------------------|-------------------|
| AMI02020        | 200mm  | 200mm   | 4mm    | 170 x 150mm   | Zacht staal                | Nee               |
| AMI02520        | 250mm  | 200mm   | 4mm    | 220 x 150mm   | Zacht staal                | Nee               |
| AMI02525        | 250mm  | 250mm   | 4mm    | 220 x 200mm   | Zacht staal                | Nee               |
| AMI03025        | 300mm  | 250mm   | 4mm    | 270 x 200mm   | Zacht staal                | Nee               |
| AMI03030        | 300mm  | 300mm   | 4mm    | 270 x 250mm   | Zacht staal                | Nee               |
| AMI03040        | 300mm  | 400mm   | 4mm    | 270 x 350mm   | Zacht staal                | Nee               |
| AMI03525        | 350mm  | 250mm   | 4mm    | 320 x 200mm   | Zacht staal                | Nee               |
| AMI04030        | 400mm  | 300mm   | 4mm    | 370 x 250mm   | Zacht staal                | Nee               |
| AMI04040        | 400mm  | 400mm   | 4mm    | 370 x 350mm   | Zacht staal                | Nee               |
| AMI04050        | 400mm  | 500mm   | 4mm    | 370 x 450mm   | Zacht staal                | Nee               |
| AMI04060        | 400mm  | 600mm   | 4mm    | 370 x 550mm   | Zacht staal                | Nee               |
| AMI05030        | 500mm  | 300mm   | 4mm    | 470 x 250mm   | Zacht staal                | Nee               |
| AMI05040        | 500mm  | 400mm   | 4mm    | 470 x 350mm   | Zacht staal                | Nee               |
| AMI05050        | 500mm  | 500mm   | 4mm    | 470 x 450mm   | Zacht staal                | Nee               |
| AMI06040        | 600mm  | 400mm   | 4mm    | 570 x 350mm   | Zacht staal                | Nee               |
| AMI06050        | 600mm  | 500mm   | 4mm    | 570 x 450mm   | Zacht staal                | Nee               |

| Catalogusnummer | Hoogte | Breedte | Diepte | Paneelgrootte | Materiaal van de behuizing | Snelle verzending |
|-----------------|--------|---------|--------|---------------|----------------------------|-------------------|
| AMI06060        | 600mm  | 600mm   | 4mm    | 570 x 550mm   | Zacht staal                | Nee               |
| AMI06080        | 600mm  | 800mm   | 4mm    | 570 x 750mm   | Zacht staal                | Nee               |
| AMI07050        | 700mm  | 500mm   | 4mm    | 670 x 450mm   | Zacht staal                | Nee               |
| AMI08040        | 800mm  | 400mm   | 4mm    | 770 x 350mm   | Zacht staal                | Nee               |
| AMI08060        | 800mm  | 600mm   | 4mm    | 770 x 550mm   | Zacht staal                | Nee               |
| AMI08080        | 800mm  | 800mm   | 4mm    | 770 x 750mm   | Zacht staal                | Nee               |
| AMI10060        | 1000mm | 600mm   | 4mm    | 970 x 550mm   | Zacht staal                | Nee               |
| AMI10080        | 1000mm | 800mm   | 4mm    | 970 x 750mm   | Zacht staal                | Nee               |
| AMI12060        | 1200mm | 600mm   | 4mm    | 1170 x 550mm  | Zacht staal                | Nee               |
| AMI12080        | 1200mm | 800mm   | 4mm    | 1170 x 750mm  | Zacht staal                | Nee               |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Niet geschikt voor AFS.

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**