


Inzetstuk met schroefdraad voor horizontale rails, M2.5



Het inzetstuk met schroefdraad is een metalen strip met schroefdraad M2.5 en maakt het mogelijk voorpanelen te bevestigen.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

De kraagschroeven die worden gebruikt voor het bevestigen van voorpanelen met gedeeltelijke breedte moeten 12,3 mm lang zijn

Geschikt voor alle horizontale rails

SPECIFICATIES

Werkt met:	Subracks; Gevallen
Productfamilie:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO LUCHT; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Materiaal:	Staal
Producttype:	Inzetstuk met schroefdraad
Voltooien:	Verzinkt

Table 1/1

Catalogusnummer	Rekbreedte	Pakkethoeveelheid	Lengte	Snelle verzending
34561-342	42HP	1	217.94mm	Nee

Catalogusnummer	Rekbreedte	Pakkethoeveelheid	Lengte	Snelle verzending
34561-384	84HP	1	431.3mm	Nee
34565-196	196HP	1	1000.26mm	Nee
34561-328	28HP	1	146.82mm	Nee
34561-363	84HP	1	324.62mm	Nee
34561-320	20HP	1	106.18mm	Nee
34561-340	40HP	1	207.78mm	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Houd er rekening mee dat leveringen kunnen worden uitgevoerd in de vermelde SPQ's (SPQ, bijv. 5 stuks, 10 stuks, 50 stuks, enz.). Afwijkende bestelhoeveelheden (bijv. 2 stuks) kunnen worden gewijzigd in de volgende mogelijke leveringshoeveelheid = Standard Pack Quantity.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE