


# Interscale flexibel railsysteem voor het monteren van printplaten



Flexibel railsysteem van Interscale voor het monteren van printplaten in Interscale SFF-behuizingen. Ondersteunt individuele montage van printplaten in combinatie met een montageplaat.

## KENMERKEN

De steun van de printplaat is met bouten op de montageplaat bevestigd

Printplaat (plaatdikte 1,4 ... 2,6 mm) kan flexibel worden geplaatst

## SPECIFICATIES

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>Materiaal:</b>    | Aluminium        |
| <b>Afwerking:</b>    | Geanodiseerd     |
| <b>Productserie:</b> | Interscale       |
| <b>Type:</b>         | Montageset       |
| <b>Producttype:</b>  | Montageset       |
| <b>Werkt met:</b>    | Kleine behuizing |

Table 1/1

| Catalogusnummer | Lengte   | Hoeveelheid in verpakking | Snelle verzending |
|-----------------|----------|---------------------------|-------------------|
| 24827-023       | 128.55mm | 2                         | Nee               |
| 24827-027       | 306.35mm | 2                         | Nee               |
| 24827-025       | 217.45mm | 2                         | Nee               |
| 24827-024       | 173mm    | 2                         | Nee               |

## WAARSCHUWING

---

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**