

Gedeeltelijke panelen voor vloerstaande kasten, DPP



Deelpanelen maken veel verschillende, gemakkelijk toegankelijke, configuraties van afzonderlijke compartimenten mogelijk binnenin de behuizing. De panelen zijn bevestigd met schroeven, die ervoor zorgt dat het paneel alleen kan worden verwijderd door servicepersoneel, ter verbetering van de veiligheid van de operators.

KENMERKEN

Omschrijving: Kan het front van de behuizing verdelen in secties. Gebruikt in combinatie met de horizontale verdeler CDH of CDHK, wanneer geen deur nodig is.

Materiaal: 1,75 mm plaatstaal.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 54.

Verpakkingseenheid: 1 paneel met bevestigingsmateriaal.

Montagevoorschriften: Voeg CDH toe voor MC frames of gebruik CDHK voor MK frames. Gebruik DPC/DPCV voor boven- en onderpanelen.

SPECIFICATIES

Dikte: 1.75mm
Kleur: Lichtgrijs
Materiaal: Zacht staal
Voltooien: Poedercoating
Kleurcode: RAL 7035

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal van de behuizing	Productfamilie	Snelle verzending
DPP01004R5	100mm	400mm	17mm	Zacht staal	Vrijstaand	Nee
DPP01006R5	100mm	600mm	17mm	Zacht staal	Vrijstaand	Nee
DPP01008R5	100mm	800mm	17mm	Zacht staal	Vrijstaand	Nee
DPP01504R5	150mm	400mm	17mm	Zacht staal	Vrijstaand	Nee
DPP01506R5	150mm	600mm	17mm	Zacht staal	Vrijstaand	Nee
DPP01508R5	150mm	800mm	17mm	Zacht staal	Vrijstaand	Nee
DPP02004R5	200mm	400mm	17mm	Zacht staal	Vrijstaand	Nee
DPP02006R5	200mm	600mm	17mm	Zacht staal	Vrijstaand	Nee
DPP02008R5	200mm	800mm	17mm	Zacht staal	Vrijstaand	Nee
DPP02504R5	250mm	400mm	17mm	Zacht staal	Vrijstaand	Nee
DPP02506R5	250mm	600mm	17mm	Zacht staal	Vrijstaand	Nee
DPP02508R5	250mm	800mm	17mm	Zacht staal	Vrijstaand	Nee
DPP03004R5	300mm	400mm	17mm	Zacht staal	Vrijstaand	Nee
DPP03006R5	300mm	600mm	17mm	Zacht staal	Vrijstaand	Nee
DPP03008R5	300mm	800mm	17mm	Zacht staal	Vrijstaand	Nee
DPP04004R5	400mm	400mm	17mm	Zacht staal	Vrijstaand	Nee

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal van de behuizing	Productfamilie	Snelle verzending
DPP04006R5	400mm	600mm	17mm	Zacht staal	Vrijstaand	Nee
DPP04008R5	400mm	800mm	17mm	Zacht staal	Vrijstaand	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE