

## Plinten, MSNS



De sokkel maakt een bekabeling mogelijk zonder enige beperkingen, in overeenstemming met de norm VDE 0113. Kabels installeren wordt eenvoudig, omdat de sokkel zorgt voor extra ruimte onder de lessenaar.

### KENMERKEN

Omschrijving: Maakt probleemloos het bekabelen mogelijk en is in overeenstemming met VDE 0113 standaard. De plint bestaat uit vier hoekstukken met afneembare platen. Leverbaar in hoogtes van 100 mm en 200 mm met afneembare zijplaten.

Materiaal: Hoekstukken in 3 mm en panelen in 1,5 mm AISI 304, éénrichting geschuurd roestvaststaal.

Afwerking: 400 éénrichting geschuurd roestvaststaal.

Verpakkingseenheid: 1 plint, inclusief bevestigingsmateriaal.

## SPECIFICATIES

**Dikte:** 1.5mm  
**Afwerking:** Geborsteld  
**Materiaal:** Roestvrij staal 304

Table 1/1

| Catalogusnummer | Hoogte | Breedte | Diepte | Productserie            | Snelle verzending |
|-----------------|--------|---------|--------|-------------------------|-------------------|
| MSNS1065        | 100mm  | 600mm   | 500mm  | Human Machine Interface | Nee               |
| MSNS2065        | 200mm  | 600mm   | 500mm  | Human Machine Interface | Nee               |
| MSNS1085        | 100mm  | 800mm   | 500mm  | Human Machine Interface | Nee               |
| MSNS2085        | 200mm  | 800mm   | 500mm  | Human Machine Interface | Nee               |
| MSNS1105        | 100mm  | 1000mm  | 500mm  | Human Machine Interface | Nee               |
| MSNS2105        | 200mm  | 1000mm  | 500mm  | Human Machine Interface | Nee               |
| MSNS1125        | 100mm  | 1200mm  | 500mm  | Human Machine Interface | Nee               |
| MSNS2125        | 200mm  | 1200mm  | 500mm  | Human Machine Interface | Nee               |
| MSNS1064        | 100mm  | 600mm   | 400mm  | Human Machine Interface | Nee               |
| MSNS2064        | 200mm  | 600mm   | 400mm  | Human Machine Interface | Nee               |
| MSNS1084        | 100mm  | 800mm   | 400mm  | Human Machine Interface | Nee               |
| MSNS2084        | 200mm  | 800mm   | 400mm  | Human Machine Interface | Nee               |
| MSNS1104        | 100mm  | 1000mm  | 400mm  | Human Machine Interface | Nee               |
| MSNS2104        | 200mm  | 1000mm  | 400mm  | Human Machine Interface | Nee               |
| MSNS1124        | 100mm  | 1200mm  | 400mm  | Human Machine Interface | Nee               |
| MSNS2124        | 200mm  | 1200mm  | 400mm  | Human Machine Interface | Nee               |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

---

Gebruik bij 1600 mm brede lessenaars 2x 800 mm brede plinten

## WAARSCHUWING

---

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**