


MultipacPRO-voorhandgreep, uit één stuk, breedte 10 mm



De voorste handgrepen kunnen worden gemonteerd en zijn gemakkelijker te monteren. De handgrepen kunnen vanaf de voorzijde worden gemonteerd.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Draagvermogen 30 kg/paar

Montage op het voorpaneel

Kan worden gebruikt voor de aluminium- of plaatmetalen uitvoeringen

SPECIFICATIES

Materiaal:	Aluminium
Voltooiën:	Geanodiseerd
Werkt met:	Chassis; Voorpanelen
Productfamilie:	MultipacPRO; Frame type plug-in eenheid
Producttype:	Handvat

Table 1/1

Catalogusnummer	Rekhoogte	Pakkethoeveelheid	Type handvat	Kleur	Breedte	Snelle verzending
20860-256	1U	2	Recht	Zilver	10mm	Nee
20860-257	2U	2	Recht	Zilver	10mm	Nee

Catalogusnummer	Rekhoogte	Pakkethoeveelheid	Type handvat	Kleur	Breedte	Snelle verzending
20860-258	3U	2	Recht	Zilver	10mm	Nee
20860-259	4U	2	Recht	Zilver	10mm	Nee
20860-260	5U	2	Recht	Zilver	10mm	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE