

Voeding 19-inch DC/DC-koelvermogen 100 W, enkel



Inplugbare 19-inch voedingen met H15-connector voor toepassingen zonder ventilator.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Breed ingangsspanningsbereik van 20 tot 72 VDC

Galvanische scheiding tussen primaire en secundaire circuits

Hoge vermogensdichtheid

Extern AAN/UIT

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Type	Ingangsspanning DC	Macht	Aantal uitgangsspanningen	Spanning 1	Stroom 1
13103-002	19-inch DC/DC-omvormer	20 – 72V	100W	1	5V	20A
13103-004	19-inch DC/DC-omvormer	20 – 72V	100W	1	15V	6.7A

Catalogusnummer	Type	Ingangsspanning DC	Macht	Aantal uitgangsspanningen	Spanning 1	Stroom 1
13103-003	19-inch DC/DC-omvormer	20 – 72V	102W	1	12V	8.5A

Table 2/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Diepte	Pakkethoeveelheid	Snelle verzending
13103-002	3U	6HP	171.93mm	1	Nee
13103-004	3U	6HP	171.93mm	1	Nee
13103-003	3U	6HP	171.93mm	1	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel het voorpaneel afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE