


RatiopacPRO/-LUCHTBAND



Handgreep met riem voor RatiopacPRO/-AIR met een statisch draagvermogen van 20 kg. Achteraf te monteren zonder mechanisch gereedschap op de behuizing.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Statisch draagvermogen 20 kg

Achteraf te monteren zonder mechanisch gereedschap op het zijpaneel van de behuizing

SPECIFICATIES

Werkt met:	Gevallen
Producttype:	Handvat
Productfamilie:	RatiopacPRO; RatiopacPRO LUCHT

Table 1/1

Catalogusnummer	Rekhoogte	Diepte	Pakkethoeveelheid	Type handvat	Snelle verzending
24571-308	3U	315mm	1	Riem	Nee
24571-309	3U	375mm	1	Riem	Nee
24571-310	3U	435mm	1	Riem	Nee

Catalogusnummer	Rekhoogte	Diepte	Pakkethoeveelheid	Type handvat	Snelle verzending
24571-314	4U	315mm	1	Riem	Nee
24571-315	4U	375mm	1	Riem	Nee
24571-316	4U	435mm	1	Riem	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE