

Telescopische schuif Universal, Slim, 2 u

Slanke universele telescopische schuif, 2 u.



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Railbreedte k = 9,7 mm, max. installatiebreedte van verlengstuk/lade w = 429 mm

Zijdelingse montage op de 19-inch staanders (19-inch vlak blijft vrij voor bevestiging van het verlengstuk/de lade)

Vergrendelen bij volledig uitschuiven

Statisch draagvermogen per paar 46 - 57 kg

Lengte verlengstuk > 110 %

SPECIFICATIES

Materiaal:	Staal
Producttype:	Telescopische schuif
Voltooien:	Verzinkt

Table 1/1

Catalogusnummer	Lengte	Pakkethoeveelheid	Statische belasting	Type	Snelle verzending
20110-071	356mm	2	57kg	Universeel	Nee

Catalogusnummer	Lengte	Pakkethoeveelheid	Statische belasting	Type	Snelle verzending
20110-077	610mm	2	46kg	Universeel	Nee
20110-076	584mm	2	46kg	Universeel	Nee
20110-075	559mm	2	46kg	Universeel	Nee
20110-074	508mm	2	55kg	Universeel	Nee
20110-072	406mm	2	55kg	Universeel	Nee
20110-073	457mm	2	55kg	Universeel	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Universele telescopische rails kunnen ook zonder extra componenten worden gemonteerd in niet-standaard toepassingen, ook in andere kasten dan 19-inch kasten.

Voor montage op 19-inch vlak dient u de montageset afzonderlijk te bestellen.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE