

Zijsteunen roestvrij staal, PSS



Deze zijpanelen van de sokkel sluiten indien nodig de extra ruimte onder de behuizing af.

KENMERKEN

Omschrijving: Zijpanelen voor de openingen in de zijden van de PFS-sokkel. Dubbel gevouwen panelen voor maximale sterkte. Compatibel met combineerbare en compacte vloerstaande behuizingen in roestvaststaal.

Materiaal: AISI 304 / AISI 316L éénrichting geschuurd roestvaststaal. Panelen: 1,5 mm.

Afwerking: 400 éénrichting geschuurd roestvaststaal.

Verpakkingseenheid: 2 panelen. Montagemiddelen inbegrepen bij de PFS.

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal van de behuizing	Productfamilie	Materiaal
PSS1040	100mm	400mm	27mm	Zacht staal, Roestvrij staal	Vrijstaand	Roestvrij staal 304
PSS2040	200mm	400mm	27mm	Zacht staal, Roestvrij staal	Vrijstaand	Roestvrij staal 304
PSS1050	100mm	500mm	27mm	Zacht staal, Roestvrij staal	Vrijstaand	Roestvrij staal 304
PSS2050	200mm	500mm	27mm	Zacht staal, Roestvrij staal	Vrijstaand	Roestvrij staal 304
PSS1060	100mm	600mm	27mm	Zacht staal, Roestvrij staal	Vrijstaand	Roestvrij staal 304
PSS2060	200mm	600mm	27mm	Zacht staal, Roestvrij staal	Vrijstaand	Roestvrij staal 304
PSS1040-316	100mm	400mm	27mm	Zacht staal, Roestvrij staal	Vrijstaand	Roestvrij staal 316
PSS1050-316	100mm	500mm	27mm	Zacht staal, Roestvrij staal	Vrijstaand	Roestvrij staal 316
PSS1060-316	100mm	600mm	27mm	Zacht staal, Roestvrij staal	Vrijstaand	Roestvrij staal 316
PSS2040-316	200mm	400mm	27mm	Zacht staal, Roestvrij staal	Vrijstaand	Roestvrij staal 316
PSS2050-316	200mm	500mm	27mm	Zacht staal, Roestvrij staal	Vrijstaand	Roestvrij staal 316
PSS2060-316	200mm	600mm	27mm	Zacht staal, Roestvrij staal	Vrijstaand	Roestvrij staal 316
PSS1080-316	100mm	800mm	27mm	Zacht staal, Roestvrij staal	Vrijstaand	Roestvrij staal 316
PSS1100-316	100mm	999mm	27mm	Zacht staal, Roestvrij staal	Vrijstaand	Roestvrij staal 316
PSS2080-316	200mm	800mm	27mm	Zacht staal, Roestvrij staal	Vrijstaand	Roestvrij staal 316
PSS2100-316	200mm	999mm	27mm	Zacht staal, Roestvrij staal	Vrijstaand	Roestvrij staal 316

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk

letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.