

Geventileerde bodemplaat, CVB



De geventileerde bodemplaten zorgen ervoor dat er vrij lucht kan binnenstromen in de behuizing. Ze kunnen eenvoudig worden aangepast voor kabelingangen.

KENMERKEN

Omschrijving: Kan gebruikt worden in combinatie met een geventileerde sokkel PV. 33% Ventilatie.

Materiaal: 1.5 mm geperforeerd, verzinkt plaatstaal.

Verpakkingseenheid: 3 stuks, 4 stuks voor diepte >600 mm, inclusief montagematerialen.

Montagevoorschriften: Voor gebruik in combinatie met ventilatiesokkels PV.

SPECIFICATIES

Dikte: 1.5mm
Voltooien: Gegalvaniseerd
Materiaal: Zacht staal

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal van de behuizing	Productfamilie	Gewicht
CVB0604	23mm	600mm	400mm	Zacht staal, Gegalvaniseerd staal	Vrijstaand	
CVB0605	23mm	600mm	500mm	Zacht staal, Gegalvaniseerd staal	Vrijstaand	
CVB0606	23mm	600mm	600mm	Zacht staal, Gegalvaniseerd staal	Vrijstaand	2.5kg
CVB0608	23mm	600mm	800mm	Zacht staal, Gegalvaniseerd staal	Vrijstaand	2.9kg
CVB0804	23mm	800mm	400mm	Zacht staal, Gegalvaniseerd staal	Vrijstaand	
CVB0805	23mm	800mm	500mm	Zacht staal, Gegalvaniseerd staal	Vrijstaand	
CVB0806	23mm	800mm	600mm	Zacht staal, Gegalvaniseerd staal	Vrijstaand	3kg
CVB0808	23mm	800mm	800mm	Zacht staal, Gegalvaniseerd staal	Vrijstaand	4.4kg
CVB1004	23mm	1000mm	400mm	Zacht staal, Gegalvaniseerd staal	Vrijstaand	
CVB1005	23mm	1000mm	500mm	Zacht staal, Gegalvaniseerd staal	Vrijstaand	
CVB1006	23mm	1000mm	600mm	Zacht staal, Gegalvaniseerd staal	Vrijstaand	
CVB1008	23mm	1000mm	800mm	Zacht staal, Gegalvaniseerd staal	Vrijstaand	
CVB1206	23mm	1200mm	600mm	Zacht staal, Gegalvaniseerd staal	Vrijstaand	4.5kg

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal van de behuizing	Productfamilie	Gewicht
CVB1208	23mm	1200mm	800mm	Zacht staal, Gegalvaniseerd staal	Vrijstaand	6.3kg

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE