

ELICP Internal Plastic nVent LENTON Form Saver Plug for A2 Couplers



KENMERKEN

Designed for use with the A2 coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

O-ring provides hydraulic seal

Color coded for the appropriate coupler size

SPECIFICATIES

Materiaal: Polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE)

Table 1/2

Catalogusnummer	Wapeningsmaat, metrisch	Wapeningsmaat, VS	Wapeningsmaat, Canada	Breedte 1 (W1)	Breedte 2 (W2)	A
ELICP20	20 mm	#6	20M	57 mm	13 mm	10 mm
ELICP22	22 mm	#7		60 mm	13 mm	13 mm
ELICP25	25 mm	#8	25M	64 mm	13 mm	13 mm
ELICP28	28 mm	#9	30M	67 mm	13 mm	13 mm

Catalogusnummer	Wapeningsmaat, metrisch	Wapeningsmaat, VS	Wapeningsmaat, Canada	Breedte 1 (W1)	Breedte 2 (W2)	A
ELICP32	32 mm	#10		70 mm	13 mm	13 mm
ELICP36	36 mm	#11	35M	75 mm	13 mm	13 mm
ELICP43	43 mm	#14	45M	83 mm	16 mm	13 mm
ELICP57	57 mm	#18	55M	102 mm	25 mm	13 mm


Table 2/2

Catalogusnummer	Hoogte (H)	Kleur
ELICP20	11 mm	Geel
ELICP22	11 mm	Blauw
ELICP25	11 mm	Rood
ELICP28	11 mm	Zwart
ELICP32	11 mm	Geel
ELICP36	11 mm	Blauw
ELICP43	11 mm	Rood
ELICP57	11 mm	Blauw

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

ELICP36 can also be used with P8/P9 position couplers for form saving applications (sizes 20, 22, 25 only).

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijke letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE