


nVent CADDY piramidesteun steun steun basis



KENMERKEN

Ideaal voor gebruik met type A strut montage profiel en u-vormige beugels om aangepaste apparaatondersteuning te creëren

In hoogte verstelbaar

Het schuimrubber aan de onderzijde verzekert een betere bescherming van dakmembranen met minder afslijting

Compatibel met verschillende dakoppervlakken, waaronder eenlaagse materialen, asfalt, metaal en spuitschuim

Biedt uitstekende lastverdeling, zelfs bij wisselende dakoppervlakken

Thermisch verzinkt en UV-bestendig voor duurzame prestaties

SPECIFICATIES

Table 1/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Voltooiën	Temperatuur	Veiligheidsfactor of statische belasting	Hoogte (H)
PEB	360425	Staal, Polypropylene, Polyethylene	Hot-dip gegalvaniseerd	-34 to 54.4 °C	3:01	305 - 457 mm

Table 2/3


Catalogusnummer	Artikelnummer	Lengte (L)	Breedte (W)	A	Oppervlak	Gewicht van de eenheid
PEB	360425	314mm	314 mm	76 mm	0.09m ²	4 kg

Catalogusnummer	Artikelnummer	Statische belasting
PEB	360425	3340N

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

De eindgebruiker moet het strutframe kiezen en beoordelen om zich er van te verzekeren dat het geassembleerde frame de toegepaste belasting kan dragen.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

