


Novastar Frame, Universal Heavy-Duty

Power Utilities



Asthetic aluminum extruded frame with 400 kg static load capacity. 19" upright built into the frame.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Novastar Frame, Universal Heavy-Duty

Aluminium profile, RAL 7021, including grounding

Static load-carrying capacity 400 kg

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Diepte	Kleur	Kleurcode
-----------------	-----------	--------	---------	--------	-------	-----------

28230-057	12 U	589 mm	553 mm	500 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-058	12 U	589 mm	553 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-059	12 U	589 mm	553 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-107	12 U	589 mm	553 mm	900 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-108	12 U	589 mm	553 mm	1000 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-109	16 U	767 mm	553 mm	500 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-110	16 U	767 mm	553 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-111	16 U	767 mm	553 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-112	16 U	767 mm	553 mm	900 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-113	16 U	767 mm	553 mm	1000 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-114	20 U	945 mm	553 mm	500 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-115	20 U	945 mm	553 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-116	20 U	945 mm	553 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-117	20 U	945 mm	553 mm	900 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-118	20 U	945 mm	553 mm	1000 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-119	25 U	1167 mm	553 mm	500 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-167	25 U	1167 mm	553 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-168	25 U	1167 mm	553 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-169	25 U	1167 mm	553 mm	900 mm	Zwart grijs	RAL 7021

28230-170	25 U	1167 mm	553 mm	1000 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-171	34 U	1567 mm	553 mm	500 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-172	34 U	1567 mm	553 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-173	34 U	1567 mm	553 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-174	34 U	1567 mm	553 mm	900 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-175	34 U	1567 mm	553 mm	1000 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-176	38 U	1745 mm	553 mm	500 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-177	38 U	1745 mm	553 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-178	38 U	1745 mm	553 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-179	38 U	1745 mm	553 mm	900 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-180	38 U	1745 mm	553 mm	1000 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-181	43 U	1967 mm	553 mm	500 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-182	43 U	1967 mm	553 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-183	43 U	1967 mm	553 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-184	43 U	1967 mm	553 mm	900 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-185	43 U	1967 mm	553 mm	1000 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-052	47 U	2145 mm	553 mm	900 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-053	47 U	2145 mm	553 mm	1000 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-186	47 U	2145 mm	553 mm	500 mm	Zwart grijs	RAL 7021

28230-187	47 U	2145 mm	553 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021
28230-188	47 U	2145 mm	553 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021

Table 2/2

Catalogusnummer	Framemateriaal	Materiaal	Producttype	Statische belasting	Type
28230-057	Aluminium	Aluminium	Kast/rekframe	400 kgf	Universeel
28230-058	Aluminium	Aluminium	Kast/rekframe	400 kgf	Universeel
28230-059	Aluminium	Aluminium	Kast/rekframe	400 kgf	Universeel
28230-107	Aluminium	Aluminium	Kast/rekframe	400 kgf	Universeel
28230-108	Aluminium	Aluminium	Kast/rekframe	400 kgf	Universeel
28230-109	Aluminium	Aluminium	Kast/rekframe	400 kgf	Universeel
28230-110	Aluminium	Aluminium	Kast/rekframe	400 kgf	Universeel
28230-111	Aluminium	Aluminium	Kast/rekframe	400 kgf	Universeel
28230-112	Aluminium	Aluminium	Kast/rekframe	400 kgf	Universeel
28230-113	Aluminium	Aluminium	Kast/rekframe	400 kgf	Universeel
28230-114	Aluminium	Aluminium	Kast/rekframe	400 kgf	Universeel
28230-115	Aluminium	Aluminium	Kast/rekframe	400 kgf	Universeel
28230-116	Aluminium	Aluminium	Kast/rekframe	400 kgf	Universeel
28230-117	Aluminium	Aluminium	Kast/rekframe	400 kgf	Universeel
28230-118	Aluminium	Aluminium	Kast/rekframe	400 kgf	Universeel

Catalogusnummer	Framemateriaal	Materiaal	Producttype	Statische belasting	Type
28230-119	Aluminium	Aluminium	Kast/rekframe	400 kgf	Universeel
28230-167	Aluminium	Aluminium	Kast/rekframe	400 kgf	Universeel
28230-168	Aluminium	Aluminium	Kast/rekframe	400 kgf	Universeel
28230-169	Aluminium	Aluminium	Kast/rekframe	400 kgf	Universeel
28230-170	Aluminium	Aluminium	Kast/rekframe	400 kgf	Universeel
28230-171	Aluminium	Aluminium	Kast/rekframe	400 kgf	Universeel
28230-172	Aluminium	Aluminium	Kast/rekframe	400 kgf	Universeel
28230-173	Aluminium	Aluminium	Kast/rekframe	400 kgf	Universeel
28230-174	Aluminium	Aluminium	Kast/rekframe	400 kgf	Universeel
28230-175	Aluminium	Aluminium	Kast/rekframe	400 kgf	Universeel
28230-176	Aluminium	Aluminium	Kast/rekframe	400 kgf	Universeel
28230-177	Aluminium	Aluminium	Kast/rekframe	400 kgf	Universeel
28230-178	Aluminium	Aluminium	Kast/rekframe	400 kgf	Universeel
28230-179	Aluminium	Aluminium	Kast/rekframe	400 kgf	Universeel
28230-180	Aluminium	Aluminium	Kast/rekframe	400 kgf	Universeel
28230-181	Aluminium	Aluminium	Kast/rekframe	400 kgf	Universeel
28230-182	Aluminium	Aluminium	Kast/rekframe	400 kgf	Universeel
28230-183	Aluminium	Aluminium	Kast/rekframe	400 kgf	Universeel

Catalogusnummer	Framemateriaal	Materiaal	Producttype	Statische belasting	Type
28230-184	Aluminium	Aluminium	Kast/rekframe	400 kgf	Universeel
28230-185	Aluminium	Aluminium	Kast/rekframe	400 kgf	Universeel
28230-052	Aluminium	Aluminium	Kast/rekframe	400 kgf	Universeel
28230-053	Aluminium	Aluminium	Kast/rekframe	400 kgf	Universeel
28230-186	Aluminium	Aluminium	Kast/rekframe	400 kgf	Universeel
28230-187	Aluminium	Aluminium	Kast/rekframe	400 kgf	Universeel
28230-188	Aluminium	Aluminium	Kast/rekframe	400 kgf	Universeel

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE