


Novastar Rear Panel Full Height

Power Utilities



Steel Rear Panel for aluminum extruded enclosure is connected with 2 twist-locking catches (Torx T30, with 1/4 turn).

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Incl. grounding

2 twist-locking catches (Torx T30, with 1/4 turn)

St, 1 mm

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Kleur	Kleurcode	Producttype	Type
-----------------	--------	---------	-------	-----------	-------------	------

25230-370	323 mm	553 mm	Zwart grijs	RAL 7021	Kast/rekpaneel	Achterpaneel
26230-370	323 mm	553 mm	Lichtgrijs	RAL 7035	Kast/rekpaneel	Achterpaneel
25230-371	422 mm	553 mm	Zwart grijs	RAL 7021	Kast/rekpaneel	Achterpaneel
26230-371	422 mm	553 mm	Lichtgrijs	RAL 7035	Kast/rekpaneel	Achterpaneel
25230-147	1345 mm	553 mm	Zwart grijs	RAL 7021	Kast/rekpaneel	Achterpaneel
25230-372	555 mm	553 mm	Zwart grijs	RAL 7021	Kast/rekpaneel	Achterpaneel
25230-373	733 mm	553 mm	Zwart grijs	RAL 7021	Kast/rekpaneel	Achterpaneel
25230-374	911 mm	553 mm	Zwart grijs	RAL 7021	Kast/rekpaneel	Achterpaneel
25230-375	1133 mm	553 mm	Zwart grijs	RAL 7021	Kast/rekpaneel	Achterpaneel
25230-376	1534 mm	553 mm	Zwart grijs	RAL 7021	Kast/rekpaneel	Achterpaneel
25230-377	1711 mm	553 mm	Zwart grijs	RAL 7021	Kast/rekpaneel	Achterpaneel
25230-378	1933 mm	553 mm	Zwart grijs	RAL 7021	Kast/rekpaneel	Achterpaneel
25230-379	2111 mm	553 mm	Zwart grijs	RAL 7021	Kast/rekpaneel	Achterpaneel
26230-147	1345 mm	553 mm	Lichtgrijs	RAL 7035	Kast/rekpaneel	Achterpaneel
26230-372	555 mm	553 mm	Lichtgrijs	RAL 7035	Kast/rekpaneel	Achterpaneel
26230-373	733 mm	553 mm	Lichtgrijs	RAL 7035	Kast/rekpaneel	Achterpaneel
26230-374	911 mm	553 mm	Lichtgrijs	RAL 7035	Kast/rekpaneel	Achterpaneel
26230-375	1133 mm	553 mm	Lichtgrijs	RAL 7035	Kast/rekpaneel	Achterpaneel
26230-376	1534 mm	553 mm	Lichtgrijs	RAL 7035	Kast/rekpaneel	Achterpaneel

26230-377	1711 mm	553 mm	Lichtgrijs	RAL 7035	Kast/rekpaneel	Achterpaneel
26230-378	1933 mm	553 mm	Lichtgrijs	RAL 7035	Kast/rekpaneel	Achterpaneel
26230-379	2111 mm	553 mm	Lichtgrijs	RAL 7035	Kast/rekpaneel	Achterpaneel

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Optional locking with key (2233x).

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE