

Modular Jumper Cable, Metal Connectors

nVent RAYCHEM TraceTek TT-MJC-XX is a range of jumper cables, with metal connectors, available in various fixed lengths.

KENMERKEN

Simple and fast to install, modular

Easy to design

SPECIFICATIES

Core Quantity:	4
Buitenste diameter:	4,2 mm
Formaat elektriciteitsbuis:	18 AWG
Core Identification:	Kleur
Geleidermateriaal:	Koper
Outer Sheath Material:	ECTFE
Isolatiemateriaal:	Fluorinated Ethylene Propylene (FEP)
Connectormateriaal:	Metaal

Table 1/1

Catalogusnummer	Naam van het item	Lengte	Kleur
013247-000	TT-MJC-1M/3FT-MC	1 m	Clear Jacket
057111-000	TT-MJC-15M/50FT-MC	15 m	Clear Jacket
078783-000	TT-MJC-3M/10FT-MC	3 m	Clear Jacket
169643-000	TT-MJC-7.5M/25FT-MC	7.5 m	Clear Jacket
935637-000	TT-MJC-30M/100FT-MC	30 m	Clear Jacket
664356-000	TT-MJC-30M/100FT-MC-BLK	30 m	Zwart
678452-000	TT-MJC-15M/50FT-MC-BLK	15 m	Zwart

Catalogusnummer	Naam van het item	Lengte	Kleur
693994-000	TT-MJC-7.5M/25FT-MC-BLK	7.5 m	Zwart
709898-000	TT-MJC-3M/10FT-MC-BLK	3 m	Zwart
726164-000	TT-MJC-1M/3FT-MC-BLK	1 m	Zwart

WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Latijns-Amerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT