


19-inch voorpaneel met SUB-D-uitsparing



19-inch voorpaneel met SUB-D-uitschakeling of FDDI-uitschakeling.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

19-inch voorpaneel met uitsparing voor Sub-D, ST type 3 of FDDI

SPECIFICATIES

Diepte (D):	2.5mm
Materiaal:	Aluminium
Type accessoire:	Voorpaneel
Producttype:	Voorpaneel

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Pakkethoeveelheid	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde	Aantal pinnen
30118-332	3U	4HP	1	Geschilderd	Geleidend	(3) 9
30118-334	3U	4HP	1	Geschilderd	Geleidend	(1) 25
30118-336	3U	4HP	1	Geschilderd	Geleidend	(2) 9
30118-338	3U	4HP	1	Geschilderd	Geleidend	(1) 9
30118-335	3U	4HP	1	Geschilderd	Geleidend	(2) 25

Table 2/2

Catalogusnummer	Kleurcode	Voltooien	Hoogte (H)	Breedte (W)	Snelle verzending
30118-332	RAL 7035	Poedercoating	128.4mm	19.98mm	Nee
30118-334	RAL 7035	Poedercoating	128.4mm	19.98mm	Nee
30118-336	RAL 7035	Poedercoating	128.4mm	19.98mm	Nee
30118-338	RAL 7035	Poedercoating	128.4mm	19.98mm	Nee
30118-335	RAL 7035	Poedercoating	128.4mm	19.98mm	Nee



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE