

ATCA-voorpaneelset met veerbelasting



AdvancedTCA voorpaneel voor veerbelaste IEA-handgreep (met plunjer of hefboom) met gegoten eindstuk van al-Profile of kleurmateriaal.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Voorpaneel (versterkt met gegoten eindstuk)

ATCA IEA-handgreep met veerbelasting

EMC textielpakking en bevestigingsmateriaal

SPECIFICATIES

Rekbreedte:	6HP
Rekhoogte:	8U
Type accessoire:	Voorpaneel
Producttype:	Voorpaneel

Table 1/2


Catalogusnummer	Materiaal	Voltooien	Pakkethoeveelheid	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde	Diepte (D)
20818-170	Aluminium	Gepassiveerd	1	RAW	RAW	1mm
20818-169	Aluminium	Gepassiveerd	1	RAW	RAW	1mm

Catalogusnummer	Materiaal	Voltooien	Pakkethoeveelheid	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde	Diepte (D)
20818-161	Roestvrij staal		1	RAW	RAW	1mm
20818-160	Roestvrij staal		1	RAW	RAW	1mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Hoogte (H)	Breedte (W)	Snelle verzending
20818-170	323.15mm	28.95mm	Nee
20818-169	323.15mm	28.95mm	Nee
20818-161	323.15mm	28.95mm	Nee
20818-160	323.15mm	28.95mm	Nee

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE