


CPCI secundaire backplane



Secundaire CompactPCI-backplane voor gebruik achter de brug.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

In overeenstemming met: PICMG 2,0 R3.0 CompactPCI Core Specification, PICMG 2,1 R2.0 Hot-swap Specification, PICMG 2,9 R1.0 System Management Bus Specification, PICMG 2,10 R1.0 Keying Specification

Secundair backplane voor gebruik achter de brug

Secundaire backplanes kunnen ook worden gebruikt als tertiaire backplanes; wijziging van geografisch adres zie gebruikershandleiding

SPECIFICATIES

Table 1/3

Catalogusnummer	Producttype	Aantal sleuven	Rekhoogte	Type achterplaat	Systeemsleuf	Sleufbreedte
23006-824	Backplane	4	3U	CompactPCI, 32-bits, secundair	Juist	4HP
23006-827	Backplane	7	3U	CompactPCI, 32-bits, secundair	Juist	4HP

Table 2/3

Catalogusnummer	Spanning I/O	Connectortype	Type voedingsaansluiting	Type utility-aansluiting	Breedte	Pakkethoeveelheid
23006-824	5V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	80mm	1
23006-827	5V	HM 2,0	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	141mm	1

Table 3/3

Catalogusnummer	Snelle verzending
23006-824	Nee
23006-827	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE