


Alternatief voorpaneel voor gecombineerde montage, niet-afgeschermd, 6 u, 2 pk

CATALOGUSNUMMER

30847-472



Het 2 HP brede voorpaneel bedekt een open sleuf. De niet-afgeschermd versie kan worden bevestigd met schroeven en onderleggingen. Vanwege de breedte van 2 pk kunnen er geen hulzen worden gebruikt.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Plat voorpaneel 6 u, 2 pk, al, 2,5 mm

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Voorpaneel

Type accessoire: Voorpaneel

Materiaal: Aluminium

Afwerking voorzijde: Geanodiseerd

Afwerking achterzijde: Geleidend

Behandelde randen: Nee

Rekhoogte: 6U

Hoogte (H): 261.8mm

Rekbreedte: 2HP

Breedte (W): 9.8mm

Voldoet aan: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10


Hoeveelheid in verpakking: 1

Afwerking: Geanodiseerd; Gepassiveerd

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Houd er rekening mee dat leveringen kunnen worden uitgevoerd in de vermelde SPQ's (SPQ, bijv. 5 stuks, 10 stuks, 50 stuks, enz.). Afwijkende bestelhoeveelheden (bijv. 2 stuks) kunnen worden gewijzigd in de volgende mogelijke leveringshoeveelheid = Standard Pack Quantity.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE