

Etsirack-frame



Gelast frame met metrische roostergaten conform ETS 300119-3, met een draagvermogen van 200 kg.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Gelast frame met metrische roostergaten conform ETS 300119-3

Montagehoogte 81 SU

Statisch draagvermogen 200 kg

Rij-indeling achter-achter is mogelijk

In overeenstemming met de normen IEC 48 D en ETS 300 119

Aan de bovenzijde gemonteerd kabelframe

SPECIFICATIES

Statische belasting:	200kg
Producttype:	Kast/rekframe
Materiaal:	Staal
Framemateriaal:	Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Pakkethoeveelheid	Kleur	Kleurcode
-----------------	--------	---------	--------	-------------------	-------	-----------

10125-010	2200mm	600mm	300mm	1	Lichtgrijs	RAL 7035
10125-011	2200mm	600mm	300mm	2	Lichtgrijs	RAL 7035

Table 2/2			
Catalogusnummer	Voltooien	Type	Snelle verzending
10125-010	Poedercoating	Standaard	Nee
10125-011	Poedercoating	Standaard	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE