


EuropacPRO EMC-beschermkit voor/achter op horizontale rail



De contactstrip wordt op de horizontale rail geklemd en maakt contact met het voor- of achterpaneel.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

De EMC-contactstrip wordt op de horizontale rail geklemd en vormt een geleidende verbinding met het voor- of achterpaneel

SPECIFICATIES

- Productfamilie:** EuropacPRO
- Producttype:** Afschermingskit
- Materiaal:** Roestvrij staal
- Werkt met:** Subracks

Table 1/1

Catalogusnummer	Rekbreedte	Pakkethoeveelheid	Lengte	Breedte	Snelle verzending
24560-229	28HP	10	131.78mm	131.78mm	Nee
24560-235	84HP	10	416.56mm	416.3mm	Nee

Catalogusnummer	Rekbreedte	Pakkethoeveelheid	Lengte	Breedte	Snelle verzending
24560-233	63HP	10	304.5mm	304.8mm	Nee
24560-231	42HP	10	202.9mm	202.9mm	Nee
24560-236	84HP	100	416.56mm	416.3mm	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE