


Tussenliggende adapter voor het monteren van meerdere 3 u-testadapters



Beugelkit voor het maken van een 6 / 9 u-testadapter van 3 u-testadapters. Geschikt voor testadapters met DIN 41612-connectoren type B, C, E en F.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Geschikt voor typen B, C, D, E, F

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Werkt met	Materiaal	Pakkethoeveelheid	Voltooien	Snelle verzending
20800-224	Adapters testen	Staal	2	Poedercoating	Nee
20800-168	Adapters testen	Staal	2	Poedercoating	Nee
20800-278	Adapters testen	Staal	2	Poedercoating	Nee

Catalogusnummer	Werkt met	Materiaal	Pakkethoeveelheid	Voltooien	Snelle verzending
20800-279	Adapters testen	Staal	2	Poedercoating	Nee
23040-001	Adapters testen	Staal	2	Poedercoating	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Testadapter voor DIN-connector type D kan niet worden gecombineerd met andere typen.

Test de adapterdiepte (afmeting B) van de VMEbus-testadapters op de bijbehorende productpagina.

Test de adapterdiepte (afmeting B) van de testadapters van het type B, C, D, E, F op de bijbehorende productpagina.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE