


Tapeinden voor bevestiging van de Interscale-zelfklevende kaart



Met zelfklevende tapeinden kan een printplaat snel worden gemonteerd. De printplaat kan op de tapeinden worden geschroefd.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Voor het snel repareren van bijvoorbeeld PCB's of kleinere componenten

Maak het mogelijk een printplaat rechtstreeks op een bodemplaat van de behuizing of het chassis te bevestigen

Zelfklevende voet fungeert als afstandsstuk

De printplaat kan aan het afstandsstuk worden vastgeschroefd

SPECIFICATIES

Productfamilie:	Interscale
Producttype:	Montageset
Type:	Montageset
Materiaal:	Polyamide
Werkt met:	Kleine behuizing

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Pakkethoeveelheid	Snelle verzending
24827-005	5mm	10	Nee

Catalogusnummer	Hoogte	Pakkethoeveelheid	Snelle verzending
24827-009	9mm	10	Nee
24827-007	7mm	10	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE