

Standaard 19-inch open rek voor Labrack



19-inch staanders voor open of kale stellingen met een draagvermogen tot 200 kg. Deze 19-inch staanders kunnen worden gemonteerd op een mobiele of vaste voet.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Mobiel of stationair

Verschillende planken

Accessoires voor kabelgoten

Stationair draagvermogen 200 kg of 150 kg (zie specificatietabel) bij een gedefinieerd zwaartepunt in het midden van het laboratoriumrek

Aanbevolen max. chassisdiepte 400 mm

SPECIFICATIES

Breedte: 600mm

Producttype: Rek

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Framemateriaal	Pakkethoeveelheid	Voldoet aan	Voltooien
20118-742	39U	1831mm	Staal	1	IEC 60297-3-100	Poedercoating

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Framemateriaal	Pakkethoeveelheid	Voldoet aan	Voltooien
20118-741	24U	1164mm	Staal	1	IEC 60297-3-100	Poedercoating

Table 2/2

Catalogusnummer	Materiaal	Statische belasting	Snelle verzending
20118-742	Staal	150kg	Nee
20118-741	Staal	150kg	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE