

Netsnoer



nVent SCHROFF-netkabel biedt praktische, universele bevestiging met variabele bevestigingsmogelijkheden. Ze zijn algemeen van aard en passen in verschillende toepassingen, zoals ventilatoren, kastverlichting, enz., industriële pc-aansluitingen, ononderbroken voedingen, systemen.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Toepassingen: Ventilatoren, kastverlichting, aansluitingen voor industriële pc's, ononderbroken voedingen en systemen

SPECIFICATIES

Producttype: Kabel

Table 1/2

Catalogusnummer	Ingangsconnector	Uitgangsconnector	Lengte	Pakkethoeveelheid	Kleur	Connectortype
60103-131	SCHUKO / UTE	IEC C13	2500mm	1	Grijs	Recht
62150-191	SCHUKO / UTE	IEC C13	2500mm	1	Zwart	Recht
60110-361	IEC C14	IEC C13	1000mm	1	Zwart	Recht
60103-141	US = Amerikaanse standaard	IEC C13	2500mm	1	Zwart	Recht

Catalogusnummer	Ingangsconnector	Uitgangsconnector	Lengte	Pakkethoeveelheid	Kleur	Connectortype
60110-360	IEC C14	IEC C13	500mm	1	Zwart	Recht
60704-020	SCHUKO / UTE	IEC C13	2500mm	1	Grijs	Gekanteld
60197-053	IEC C14	IEC C13	2500mm	1	Zwart	Recht
60103-137	BS = Britse standaard	IEC C13	2500mm	1	Zwart	Recht

Table 2/2

Catalogusnummer	Materiaal	Snelle verzending
60103-131	PVC	Nee
62150-191	PVC	Nee
60110-361	PVC	Nee
60103-141	PVC	Nee
60110-360	PVC	Nee
60704-020	PVC	Nee
60197-053	PVC	Nee
60103-137	PVC	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE