


Novastar basisplaat, zware uitvoering



De basisplaat is een blankplaat van gewoon staal die op de basis van de kast is gemonteerd. Beperkt de luchtstroom naar de kast vanuit de vloerholte en kan worden geopend voor kabelleidingen.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Vloerpaneel voor zware belasting

Draagvermogen 50 kg (110 lb)

Uitsparing voor kabelgoten

SPECIFICATIES

Producttype: Kast/rekbasis

Materiaal: Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Breedte	Diepte	Pakkethoeveelheid	Kleur	Kleurcode	Voltooien
25230-149	553mm	500mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
25230-153	553mm	1000mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
25230-152	553mm	900mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating

Catalogusnummer	Breedte	Diepte	Pakkethoeveelheid	Kleur	Kleurcode	Voltooien
25230-151	553mm	800mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
25230-150	553mm	600mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating

Table 2/2

Catalogusnummer	Type	Snelle verzending
25230-149	Basisplaat	Nee
25230-153	Basisplaat	Nee
25230-152	Basisplaat	Nee
25230-151	Basisplaat	Nee
25230-150	Basisplaat	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel borstelstrip afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE