

Voorpaneel PMC Mezzanine, niet afgeschermd



Het voorpaneel van de tussenverdieping is aangebracht in de uitsparingen van het PMC-voorpaneel. Beschikbaar in verschillende behandelingen.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Het voorpaneel van de tussenverdieping is aangebracht in de uitsparingen van het PMC-voorpaneel

EMC-afscherming met geleidende O-ring

SPECIFICATIES

Table 1/3

Catalogusnummer	Type	Type accessoire	Montage	EMC-afscherming	Type EMC-pakking	Materiaal
20835-899	Voorpaneel tussenverdieping	Voorpaneel	Vastgeklikt	Nee (achteraf te installeren)	O-ring	Aluminium
20835-931	Voorpaneel zonder handgreep		Schroefbevestiging voorzijde	Nee (achteraf te installeren)		Zink
20835-929	Voorpaneel zonder handgreep		Schroefbevestiging voorzijde	Nee (achteraf te installeren)		Zink

Catalogusnummer	Type	Typeaccessoire	Montage	EMC-afscherming	Type EMC-pakking	Materiaal
20835-896	Voorpaneel zonder handgreep		Schroefbevestiging voorzijde	Nee (achteraf te installeren)		Zink

Table 2/3

Catalogusnummer	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde	Behandelde randen	Hoogte	Breedte	Voldoet aan
20835-899	Geanodiseerd	Geleidend	Ja	74mm	12.7mm	PMC MEZZANINE, IEEE P1386
20835-931	Geanodiseerd	Geleidend	Nee	74mm	12.7mm	PMC MEZZANINE, IEEE P1386
20835-929	Verchroomd	Verchroomd	Ja	74mm	12.7mm	PMC MEZZANINE, IEEE P1386
20835-896	Geanodiseerd	Geanodiseerd	Nee	74mm	12.7mm	PMC MEZZANINE, IEEE P1386

Table 3/3

Catalogusnummer	Diepte	Pakkethoeveelheid	Voltooien	Snelle verzending
20835-899	2.5mm	10	Geanodiseerd	Nee
20835-931		10		Nee
20835-929		10		Nee
20835-896		10		Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE