

Hendel van lade



De handgreep van de lade kan in een uitsparing in het zijpaneel van een koffer worden geklemd. 2 maten beschikbaar.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Statisch draagvermogen 30 kg/paar

Dikte zijpaneel min. 1,0 mm

SPECIFICATIES

Statische belasting:	30kg
Kleur:	Zwart
Werkt met:	Gevallen
Productserie:	RatiopacPRO; RatiopacPRO LUCHT; PropacPRO; CompacPRO; Comptec
Producttype:	Handvat
Materiaal:	Polycarbonaat
Type:	Statisch

Table 1/2

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Type handgreep	Ontvlambaarheidsklasse
60225-012	79mm	187mm	22mm	1	Hendel van lade	UL® 94V-0

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Typehandgreep	Ontvlambaarheidsklasse
60229-004	56mm	110mm	18mm	1	Hendel van lade	UL® 94V-0

Table 2/2

Catalogusnummer	Snelle verzending
60225-012	Nee
60229-004	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Houd er rekening mee dat leveringen kunnen worden uitgevoerd in de vermelde SPQ's (SPQ, bijv. 5 stuks, 10 stuks, 50 stuks, enz.). Afwijkende bestelhoeveelheden (bijv. 2 stuks) kunnen worden gewijzigd in de volgende mogelijke leveringshoeveelheid = Standard Pack Quantity.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE