

Varistar CP Telescopic Tip-Over Protection

Telescopic Tip-Over Protection for ballance protection with 150Kg at full extension and lateral and rear cable management possibilities.



KENMERKEN

Telescopic Tip-Over Protection with max. 150 kg at full extension

Lateral and rear cable entry possible

SPECIFICATIES

Producttype: Behuizing/reksokkel

Materiaal: Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Kleur	Kleurcode
24630-085	100mm	600mm	900mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021
24630-087	200mm	600mm	900mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021
24630-044	100mm	600mm	1000mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021
24630-050	200mm	600mm	1000mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021
24630-045	100mm	600mm	1100mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021
24630-051	200mm	600mm	1100mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Kleur	Kleurcode
24630-046	100mm	600mm	1200mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021
24630-052	200mm	600mm	1200mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021
24630-086	100mm	800mm	900mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021
24630-088	200mm	800mm	900mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021
24630-047	100mm	800mm	1000mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021
24630-053	200mm	800mm	1000mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021
24630-048	100mm	800mm	1100mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021
24630-054	200mm	800mm	1100mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021
24630-049	100mm	800mm	1200mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021
24630-055	200mm	800mm	1200mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021

Table 2/2

Catalogusnummer	Afwerking	Type	Snelle verzending
24630-085	Gepoedercoat	Kantelbeveiliging	Nee
24630-087	Gepoedercoat	Kantelbeveiliging	Nee
24630-044	Gepoedercoat	Kantelbeveiliging	Nee
24630-050	Gepoedercoat	Kantelbeveiliging	Nee
24630-045	Gepoedercoat	Kantelbeveiliging	Nee
24630-051	Gepoedercoat	Kantelbeveiliging	Nee
24630-046	Gepoedercoat	Kantelbeveiliging	Nee

Catalogusnummer	Afwerking	Type	Snelle verzending
24630-052	Gepoedercoat	Kantelbeveiliging	Nee
24630-086	Gepoedercoat	Kantelbeveiliging	Nee
24630-088	Gepoedercoat	Kantelbeveiliging	Nee
24630-047	Gepoedercoat	Kantelbeveiliging	Nee
24630-053	Gepoedercoat	Kantelbeveiliging	Nee
24630-048	Gepoedercoat	Kantelbeveiliging	Nee
24630-054	Gepoedercoat	Kantelbeveiliging	Nee
24630-049	Gepoedercoat	Kantelbeveiliging	Nee
24630-055	Gepoedercoat	Kantelbeveiliging	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Only for use in conjunction with plinth or mobile plinth.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE