

Bar joist vedlegg



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Kan installeres på fagverks- eller I-bjelker

Fjærstopperen sørger for enkel posisjonering

Bolthode som kan brytes av muliggjør enkel installasjon og inspeksjon av seismiske pendelstøtter

Montering er ikke nødvendig

Ingen løse deler

Tilfredsstiller kravene i NFPA® 13 til seismiske støttekonstruksjoner

Tilpasset for installasjoner i samsvar med CEN/TS 1755:2021

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Avslutt	Flenstykkelse (FT)	Skruediameter (Sc)	A
CSBBARJEG	404354	Støpejern	Elektro galvanisert	6.4 - 12.7 mm	0.5	50.8 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	B.	C.
---------------	----------------	----	----

CSBBARJEG	404354	76.2 mm	63.5 mm
-----------	--------	---------	---------


YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Strukturfeste- og vinkelklammer er ikke inkludert.

UL-belastninger				
Delenummer	Strukturfestemontering	Flenstykkelse	Avstivning Konstruksjonsdel	Nominell last
CSBBARJ	CSBUNIV050	6 - 13 mm	DN25 - DN50 Sch. 40 NPS	4004 N
	CSBURC12	6 - 13 mm	CSB12CBL	1859 N
			CSB18CBL	3434 N
			CSB36CBL	4893 N

FM-belastninger					
Støtteredning	Størrelse servicerør	Horizontal kapasitet per installasjonsvinkel fra vertikal			
30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°		
Parallell	N/A	6270 N	9385 N	11300 N	12590 N
Vinkelrett	N/A	7740 N	7605 N	9165 N	10230 N

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk,

feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

