

Metalltrykkklemme med naglpistol Insert



FUNKSJONER

Klips montert på munnsykke på gass eller batteri-drevet spikermaskin, muliggjør håndfri installasjon på konstruksjoner, og fra gulv-nivå å anvende forlenger

Enkelt å anvende ved mindre kabeldimensjoner

Fjærstålklips som beholder formen etter montasjen, og deretter gir plass for kablene å bli montert

Avrundede kanter hjelper med å unngå skade på kabler

Kablene som er ryddig installert, sørger for en stabil drift og et profesjonelt utseende

Lav profiler tillater enkel montasje der det er mangel på plass

SPESIFIKASJONER

Avslutt: nVent CADDY Armour er en av de beste

Table 1/1

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Kabelkapasitet	Diameter (Ø)	Hullstørrelse (HS)	Lengde (L)
PKM16H3GBSF	182054	Fjærstål, Nylon	16	10 mm	3 mm	233.5mm
PKM10H3GBSF	182053	Fjærstål, Nylon	10	10 mm	3 mm	171.5mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Kan anvende opp til kabel diameter 13 mm, ved bruk av en standard 6 mm pakning.

Spikermaskinens mellomlegg/pakning, er forenlig med BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-It C3, SPIT® PULSA 40E, 800E, 700, 1000 eller likevedige spikere.

Konsulter med produsenten av spikerpistolen for å evaluere den statiske belastningen for spikeren og type betong brukt ved installasjonen.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

