


nVent-pyramide-støttebase



FUNKSJONER

Ideell for bruk med monteringsskiner av type A og U-formede braketter for å skape skreddersydde bæresystemer

Høydejusterbar

Ved montasje på skumplast lignende underlag, reduseres vibrasjoner og gir bedre membran beskyttelse på tak

Kompatibel med takflater, inkludert ettlags, bituminøs, metall og sprayskum

Sørger for overlegen belastningsfordeling, selv med varierende takflater

Varmforsinket og UV-stabilisert for langvarig ytelse

SPESIFIKASJONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Avslutt	Temperatur	Statisk lastsikkerhetsfaktor
PEB	360425	1319797	Stål, Polypropylene, Polyethylene	Hot-Dip galvanisert	-34 to 54.4 °C	3:01

Table 2/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Høyde (H)	Lengde (L)	Bredde (W)	A
PEB	360425	1319797	305 - 457 mm	314mm	314 mm	76 mm

Table 3/3


Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Overflateareal	Vekt på enhet	Statisk belastning
---------------	----------------	----------	----------------	---------------	--------------------

PEB	360425	1319797	0.09m ²	4 kg	3340N
-----	--------	---------	--------------------	------	-------

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Sluttbrukeren må velge og vurdere profilrammen for å sikre at den egenmonterte bæresystem kan støtte den påførte belastning på en skikkelig måte.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

