

nVent CADDY Speed Link SLK Spool Kit med trådtau kutter



FUNKSJONER

Inkluderer to nVent CADDY Speed Link SLK spolesett med trådspoler og låseanordninger og en vaier-taukutter

Vaierpole og låseenheter er pakket sammen for enkel transport til jobbstedet og redusert lagerbehov

Emballasjen lar sluttbrukeren trekke og kappe nødvendig vaierlengde uten å ta spolen ut av esken

Ideell for omarbeiding og installasjoner hvor egendefinerte vaierlengder kan være nødvendig

Stålvaieren er laget av syv bunter med syv flystålvaierstrenger hver

Nøkkelløs trykk/dra-utløsning for enkle justeringer

Lavprofil låsemekanisme reduserer visuell effekt

Kabelspredning på 90 grader gjør det mulig å posisjonere enheten nærmere lasten

Låsemekanismens rør er lette å betjene med hansker

Dobbelttidig låsemekanisme muliggjør enkel høydejustering

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Avslutt	Diameter på trådtau	Lengde
SLK15PROMOP ACK	196048	1300224	Stål	Elektro galvanisert	1.5 mm	100m

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Antall låseinnretninger
---------------	----------------	----------	-------------------------

SLK15PROMOPACK	196048	1300224	50
----------------	--------	---------	----

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Lengde og antall låseanordninger er den kombinerte summen av to spolesett. Hvert enkelt spolesett inneholder 50 m (164') av wiretau og 25-låseanordninger.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

