

# 19-tommers frontpanel, plast

## Data Solutions



19-tommers plastklips på frontpaneler med estetisk design er spesielt laget for datacom vertikalt. Den enkle klipsen på panelene bidrar til styring av luftstrømmen og gir samtidig et tiltalende utseende for nettverksstativet.

### SERTIFISERINGER



### FUNKSJONER

Attraktiv design

Enkel montering ved å klippe på 19-tommers panel

### SPESIFIKASJONER

**Tilbehørstype:** Frontpanel

Table 1/3

| Katalognummer | Type                  | Montering   | EMC-skjerming | Materiale | Front finish | Bakutførelse |
|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------|--------------|--------------|
| 87927-991     | 19-tommers frontpanel | Klippet inn | Nei           | ABS       | Rå           | Rå           |
| 87927-992     | 19-tommers frontpanel | Klippet inn | Nei           | ABS       | Rå           | Rå           |

| Katalognummer | Type                  | Montering   | EMC-skjerming | Materiale | Front finish | Bakutførelse |
|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------|--------------|--------------|
| 23130-623     | 19-tommers frontpanel | Klippet inn | Nei           | ABS       |              |              |
| 23130-622     | 19-tommers frontpanel | Klippet inn | Nei           | ABS       |              |              |

Table 2/3

| Katalognummer | Fargekode | Rackhøyde | Høyde   | Rackbredde | Bredde | Dybde |
|---------------|-----------|-----------|---------|------------|--------|-------|
| 87927-991     | RAL 7035  | 1U        | 43.71mm | 95HP       | 482mm  | 12mm  |
| 87927-992     | RAL 7035  | 2U        | 88.17mm | 95HP       | 482mm  | 12mm  |
| 23130-623     | RAL 7035  | 6U        | 266.6mm | 95HP       | 483mm  | 2mm   |
| 23130-622     | RAL 9005  | 6U        | 266.6mm | 95HP       | 483mm  | 2mm   |

Table 3/3

| Katalognummer | Pakkeantall |
|---------------|-------------|
| 87927-991     | 10          |
| 87927-992     | 10          |
| 23130-623     | 10          |
| 23130-622     | 10          |

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**