

Railverbindingsset, signaal, XS-style



De railverbindingen van nVent ERICO Cadweld zijn bedoeld om binnen de begrenzing van de verbindingssstaaf aan de kop van het railprofiel te worden gelast. Om de integriteit van de verbinding te garanderen, moet de bevestiging worden gemaakt met lasmateriaal van nVent ERICO Cadweld.

KENMERKEN

Biedt onveranderlijke elektrische weerstand

Superieure corrosiebestendigheid

XS-verbindingen van eindterminals zijn vertind om verontreiniging voor installatie te voorkomen

Eenvoudige installatie, met minimale vereiste installateurstraining

Eenvoudige en draagbare installatie-apparatuur

Te gebruik op zowel oude, versleten als nieuwe rails

Zeer duurzaam

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Materiaal	Afwerking	Hechtverbindingstijl	Slijpschijven inbegrepen	Geleidergrootte	Hechtlengthe
SBS24882	Cadmium Bronze, Koper	Bare, Vertind	XS	Nee	3/16 inch Bondstrand	165.1mm

Table 2/2


Catalogusnummer	Lengte 1 (L1)	Lengte 2 (L2)	Diameter (Ø)
SBS24882	111.1 mm	19.05 mm	4.8 mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

De set bestaat uit: (100) verbindingen, (200) F80 lasmateriaal van legeringen, (2) vervangingsmallen, (1) vuursteen, (1) malreiniger, en (5) slijpschijven (indien van toepassing).

Voorbeelden van sets met slijpschijven zijn (5) met hoogwaardige korrel, met een diameter van 4,5" (114 mm) (7/8" houder), wielen met verdiept centrum van type 27 (onderdeelnummer SBG20046) voor gebruik met onder een hoek slijpende slijpmachines.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including cadmium, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE