

Interne zijpanelen voor stroomverdeling, MSPS



The galvanised steel internal side panels, MSPS, segregate vertical sections and allow for mounting of busbar supports, MSHS, as well as other accessories. It is a flexible solution both for fix and plug in systems and allows for meeting form 4 segregation according to IEC 61439.

KENMERKEN

Omschrijving: Internal side panels to build up sections as from the enclosure frame. Frame hole pattern is needed in front, rear, top and bottom.

Materiaal: 1.5 mm galvanized steel.

Levering: 1 piece with mounting material.

The side panels segregate vertical sections, allowing customer's to mount main busbar supports (MSHS) and other accessories

A flexible solution for both fix and plug-in systems

The side panels allow customers to build up power distribution configurations to meet form 4 segregation according to IEC 61439

Hole patterns are required in the top, bottom, front and rear of the enclosure, in order to mount the internal side panels

SPECIFICATIES

Dikte: 1.5mm
Voltooien: Gegalvaniseerd
Materiaal: Staal

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Paneelgrootte	Materiaal van de behuizing	Productfamilie
MSPS1803	1800mm	88.5mm	300mm	1800 x 337mm	Zacht staal	Vrijstaand
MSPS1805	1800mm	88.5mm	500mm	1800 x 337mm	Zacht staal	Vrijstaand
MSPS1806	1800mm	26mm	600mm	1800 x 507mm	Zacht staal	Vrijstaand
MSPS1806F	1800mm	26mm	600mm	1800 x 507mm	Zacht staal	Vrijstaand
MSPS1808	1800mm	26mm	800mm	1800 x 507mm	Zacht staal	Vrijstaand
MSPS1808F	1800mm	26mm	800mm	1800 x 507mm	Zacht staal	Vrijstaand
MSPS2003	2000mm	88.5mm	300mm	2000 x 337mm	Zacht staal	Vrijstaand
MSPS2005	2000mm	88.5mm	500mm	2000 x 337mm	Zacht staal	Vrijstaand
MSPS2006	2000mm	26mm	600mm	2000 x 507mm	Zacht staal	Vrijstaand
MSPS2006F	2000mm	26mm	600mm	2000 x 507mm	Zacht staal	Vrijstaand
MSPS2008	2200mm	26mm	800mm	2200 x 507mm	Zacht staal	Vrijstaand
MSPS2008F	2000mm	26mm	800mm	2000 x 507mm	Zacht staal	Vrijstaand
MSPS2203	2200mm	88.5mm	300mm	2200 x 337mm	Zacht staal	Vrijstaand
MSPS2205	2200mm	88.5mm	500mm	2200 x 337mm	Zacht staal	Vrijstaand
MSPS2206	2200mm	26mm	600mm	2200 x 507mm	Zacht staal	Vrijstaand
MSPS2206F	2200mm	26mm	600mm	2200 x 507mm	Zacht staal	Vrijstaand

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Paneelgrootte	Materiaal van de behuizing	Productfamilie
MSPS2208	2200mm	26mm	800mm	2200 x 507mm	Zacht staal	Vrijstaand
MSPS2208F	2200mm	26mm	800mm	2200 x 507mm	Zacht staal	Vrijstaand

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE