

Thermostaatkit, BPT



De thermostaat beperkt de flow van perslucht, zodat die kan worden gebruikt in situaties waarin koeling echt noodzakelijk is. Hierdoor wordt perslucht bespaard, en worden de operationele kosten verlaagd.

KENMERKEN

Omschrijving: Koper solenoïdeklep en thermostaat die de flow van de perslucht beperkt tot wanneer alleen koelen nodig is. De fabriekssetting van de thermostaat is 35 °C, maar is regelbaar naar elke andere temperatuur. De thermostaat wordt in een gat van 22mm diameter gemonteerd en kan zowel door de kastwand heen of middels een beugel in de hoeken gemonteerd worden. De thermostatisch geregelde vortex koeler bespaart energie en wordt aangeraden in omgevingen waar de temperatuur fluctueert en continue luchtzuivering niet nodig is.

Volt: 240 V AC. Andere voltages op aanvraag.

Levering: Thermostaat met montagebeugel en magneetventiel.

This is particular important when mounting a vortex cooler due to the high operating costs to compress air

Brass solenoid valve and thermostat that limit the flow of compressed air to only when cooling is needed

The thermostat is factory set at 35 °C, but adjustable to any other temperature

The thermostat mounts in a 22 mm diameter hole, and it may be mounted through the enclosure wall or on a bracket inside the enclosure

The thermostatically controlled vortex cooler saves compressed air, and it is recommended where heat load fluctuates and continual purge is not required

Voltage: 240 V and 50 Hz. Other voltages on request

Delivery: Thermostat with mounting bracket, and solenoid valve

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Materiaal van de behuizing	Productfamilie	Materiaal	Voltooien	Snelle verzending
BPT14	Brass	Klimaatregeling	Brass	Mill	Nee
BPT38	Brass	Klimaatregeling	Brass	Mill	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE