

Intelligent iPDU, EN1350, 230 VAC, 1-PH, 32 A

Data Solutions

KATALOGNUMMER

EN1350



Modular, compact intelligent PDU with inlet metering. Ultra-Low Profile Design

FUNKSJONER

Enlogic EN1xxx Intelligent Power Distribution Units monitors input power of the entire PDU, provides billing grade unit level monitoring

High Visibility Data Display and Interactive Graphic Display

Measure circuit breaker loads across redundant feeds to avoid accidental downtime

Enables smart load balancing for power efficiency and maximized capacity utilization

Gigabit Ethernet Interface and redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC power redundancy solution for up to 64 PDU's

Toolless Hot-Swap Controller

Input voltage 230 VAC, 1-phase

C13, C19 outlets

PRODUKTEGENSKAPER

Produktserie: Enlogic

Type: Intelligent PDU

Produkttype: Sokkelskinne

Kontakttype: (20) C13/C15; (20) C13/C15/C19/C21

Antall kontakter: 40

Farge: Svart

Kretsbyter: 20 A, 1-polet, Hy-MAG

Utganger med bryter: Nei

Kretsbytermengde: 2

Strømklassifisering: 7,4 kVA

Lengde på inngangskabel: 3m

Plassering av inngangskabel: Mating fra toppen

Inngangsspenning: 200 – 240V

Fase: 1 PH

Nominelt avbrudd: 5kAIC

Nominell spenning: 230V

Maks. inngangseffekt: 7.44 kVA

Av/på-bryter inkludert: Nei

Strømstyrke (reduert strømstyrke): 32 A

Utgangsspenning: 230VAC

Rackenheter: 0U

Pluggtype: IEC 60309 332P6 (IP44)

Målingstype: Inngang

Uttakbar inngangskabel: Nei

Materiale: Stål

Overflate: Pulverbelagt

Høyde: 1490mm

Bredde: 56mm

Dybde: 55mm

Vekt: 8.22kg

Antall pakker: 1

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Please order bracket for vertical mounting separately.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE