

Intelligent iPDU, EN6325, 230 VAC, 1-pH, 32 A

Data Solutions

KATALOGNUMMER

EN6325



Modulær, kompakt intelligent PDU med inntaksmåling. Ultra-low profil design

FUNKSJONER

Enlogic EN6xxx intelligente strømfordelingsenheter overvåker inngangseffekt og strøm til hvert enkelt uttak og tilbyr fjernveksling av enkeltuttak, og sørger for overvåking av faktureringsnivå

Dataskjerm med høy synlighet og interaktiv grafikkskjerm

Mål strømbryterbelastningen på tvers av redundante matinger for å unngå utilsiktet nedetid

Muliggjør smart lastbalansering for energieffektivitet og maksimal kapasitetsutnyttelse

Gigabit Ethernet-grensesnitt og redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC-strømredundanselsøsning for opptil 64 PDU-er

Verktøyløs Hot-Swap-kontroller

Inngangsspenning 230 VAC, 1-fase

C13, C19-uttak

PRODUKTEGENSKAPER

Produktfamilie: Logikk

Type: Intelligent PDU

Produkttype: Socket Strip

Sokkeltype: (20) C13; (4) C19

Antall socket: 24

Farge: Svart

Kretsbyter: 16 A, 1-polet, Hy-Mag

Bytt uttak: Ja

Antall kretsbytere: 2

Effektvurdering: 7,4 kVA

Plassering av inngangskabel: Toppmating

Inngangsspenning: 200 – 240V

Fase: 1 PH.

Avbryt vurderingen: 5kAIC

Maks. Effektinngang: 7,44 kVA

Nominell spenning: 230V

Av/på-bryter er inkludert: Ja

Utgangsspenning: 230VAC

Strømstyrke (reduert strømstyrke): 32 A.

Pluggtype: IEC 60309 32P6 (IP44)

Rackenheter: 0U

Avtakbar inngangskabel: Nei

Måletype: Utløp

Materiale: Stål

Avslutt: Pulverlakkert

Høyde: 1780mm

Bredde: 52mm

Dybde: 53mm

Vekt: 9kg

Pakkeantall: 1

Gross Weight: 8.2kg

Lengde på inngangskabel: 3m

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill brakett for vertikal montering separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE