

EuropacPRO Cover Plate, Universal

Power Utilities



A cover plate is used for electromagnetic shielding or as mechanical protection. The cover can be used is non-standard boards will be assembled into the subrack.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Shielding is provided by optional EMC stainless steel gaskets, between cover plate and side panel

For variable positioning of horizontal rails e.g. for PCBs with non-standard formats

Perforation degree 58%

Suitable for use with all horizontal rails

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekbreedte	Diepte	Pakkethoeveelheid	Productfamilie	Producttype	Type
24560-042	63 HP	235 mm	1	EuropacPRO	Afdekplaat	Universeel
24560-054	84 HP	355 mm	1	EuropacPRO	Afdekplaat	Universeel

Catalogusnummer	Rekbreedte	Diepte	Pakkethoeveelheid	Productfamilie	Producttype	Type
24560-033	42 HP	295 mm	1	EuropacPRO	Afdekplaat	Universeel
24560-043	63 HP	295 mm	1	EuropacPRO	Afdekplaat	Universeel
24560-041	63 HP	175 mm	1	EuropacPRO	Afdekplaat	Universeel
24560-032	42 HP	235 mm	1	EuropacPRO	Afdekplaat	Universeel
24560-052	84 HP	235 mm	1	EuropacPRO	Afdekplaat	Universeel
24560-055	84 HP	415 mm	1	EuropacPRO	Afdekplaat	Universeel
24560-053	84 HP	295 mm	1	EuropacPRO	Afdekplaat	Universeel
24560-031	42 HP	175 mm	1	EuropacPRO	Afdekplaat	Universeel
24560-056	84 HP	475 mm	1	EuropacPRO	Afdekplaat	Universeel
24560-051	84 HP	175 mm	1	EuropacPRO	Afdekplaat	Universeel

Table 2/2

Catalogusnummer	Werkt met	Verpakkingseenheid
24560-042	Subracks	Paar
24560-054	Subracks	Paar
24560-033	Subracks	Paar
24560-043	Subracks	Paar
24560-041	Subracks	Paar
24560-032	Subracks	Paar
24560-052	Subracks	Paar

Catalogusnummer	Werkt met	Verpakkingseenheid
24560-055	Subracks	Paar
24560-053	Subracks	Paar
24560-031	Subracks	Paar
24560-056	Subracks	Paar
24560-051	Subracks	Paar

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

In addition, 4 contact strips per subrack are required to affix cover to horizontal rail.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE