

MultipacPRO 19" Chassis Basic Kit

Power Utilities

Such a kit enables a customer to configure the 3 different top / bottom covers.



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

For non-standardized assemblies (1 ... 5 U) and standardized assemblies (1, 2 U) conforming to IEC 60297-3-105

Frame consists of two lateral parts and front/rear panel

Material: aluminium

Select further components (Accessories)

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Diepte	Bruikbare breedte	Montage	Voldoet aan	EMC-afscherming
20860-201	1 U	220 mm	403 mm	Rek	IEC 60297-3-100	Nee (achteraf te installeren)
20860-202	1 U	280 mm	403 mm	Rek	IEC 60297-3-100	Nee (achteraf te installeren)

Catalogusnummer	Rekhoogte	Diepte	Bruikbare breedte	Montage	Volddoet aan	EMC-afscherming
20860-203	1 U	340 mm	403 mm	Rek	IEC 60297-3-100	Nee (achteraf te installeren)
20860-204	1 U	400 mm	4 mm	Rek	IEC 60297-3-100	Nee (achteraf te installeren)
20860-205	1 U	460 mm	4 mm	Rek	IEC 60297-3-100	Nee (achteraf te installeren)
20860-210	2 U	220 mm	403 mm	Rek	IEC 60297-3-100	Nee (achteraf te installeren)
20860-211	2 U	280 mm	403 mm	Rek	IEC 60297-3-100	Nee (achteraf te installeren)
20860-212	2 U	340 mm	403 mm	Rek	IEC 60297-3-100	Nee (achteraf te installeren)
20860-213	2 U	400 mm	4 mm	Rek	IEC 60297-3-100	Nee (achteraf te installeren)
20860-214	2 U	460 mm	4 mm	Rek	IEC 60297-3-100	Nee (achteraf te installeren)
20860-219	3 U	280 mm	403 mm	Rek	IEC 60297-3-100	Nee (achteraf te installeren)
20860-220	3 U	340 mm	403 mm	Rek	IEC 60297-3-100	Nee (achteraf te installeren)
20860-221	3 U	400 mm	403 mm	Rek	IEC 60297-3-100	Nee (achteraf te installeren)
20860-222	3 U	460 mm	403 mm	Rek	IEC 60297-3-100	Nee (achteraf te installeren)
20860-228	4 U	280 mm	403 mm	Rek	IEC 60297-3-100	Nee (achteraf te installeren)
20860-229	4 U	340 mm	403 mm	Rek	IEC 60297-3-100	Nee (achteraf te installeren)
20860-230	4 U	400 mm	403 mm	Rek	IEC 60297-3-100	Nee (achteraf te installeren)
20860-231	4 U	460 mm	403 mm	Rek	IEC 60297-3-100	Nee (achteraf te installeren)
20860-240	5 U	460 mm	403 mm	Rek	IEC 60297-3-100	Nee (achteraf te installeren)

Table 2/2

Catalogusnummer	Productfamilie	Producttype	Type	Certificeringen
-----------------	----------------	-------------	------	-----------------

20860-201	MultipacPRO	Subrack/chassis	Configureerbaar	RoHS
20860-202	MultipacPRO	Subrack/chassis	Configureerbaar	RoHS
20860-203	MultipacPRO	Subrack/chassis	Configureerbaar	RoHS
20860-204	MultipacPRO	Subrack/chassis	Configureerbaar	
20860-205	MultipacPRO	Subrack/chassis	Configureerbaar	
20860-210	MultipacPRO	Subrack/chassis	Configureerbaar	RoHS
20860-211	MultipacPRO	Subrack/chassis	Configureerbaar	RoHS
20860-212	MultipacPRO	Subrack/chassis	Configureerbaar	RoHS
20860-213	MultipacPRO	Subrack/chassis	Configureerbaar	
20860-214	MultipacPRO	Subrack/chassis	Configureerbaar	
20860-219	MultipacPRO	Subrack/chassis	Configureerbaar	RoHS
20860-220	MultipacPRO	Subrack/chassis	Configureerbaar	RoHS
20860-221	MultipacPRO	Subrack/chassis	Configureerbaar	RoHS
20860-222	MultipacPRO	Subrack/chassis	Configureerbaar	RoHS
20860-228	MultipacPRO	Subrack/chassis	Configureerbaar	RoHS
20860-229	MultipacPRO	Subrack/chassis	Configureerbaar	RoHS
20860-230	MultipacPRO	Subrack/chassis	Configureerbaar	RoHS
20860-231	MultipacPRO	Subrack/chassis	Configureerbaar	RoHS
20860-240	MultipacPRO	Subrack/chassis	Configureerbaar	RoHS

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Please order mounting plate, cover and base plates, handles, telescopic slides separately.

Dimensions h = clear mounting height = H-8.1 mm, b = clear mounting width = 403 mm.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE