


Novastar Glazed Acrylic Glass Door

Power Utilities



Glazed / Glass doors for aluminum frame cabinets with attractive design, ideally suited for general electronics, test & measurement, audio/video and broadcasting applications.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Mounting front or rear

Opening angle 180°

Lock with key

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Kleur	Kleurcode	Producttype
25230-092	6 U	322 mm	553 mm	Zwart grijs	RAL 7021	Kastdeur
26230-092	6 U	322 mm	553 mm	Lichtgrijs	RAL 7035	Kastdeur
25230-093	9 U	456 mm	553 mm	Zwart grijs	RAL 7021	Kastdeur

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Kleur	Kleurcode	Producttype
26230-093	9 U	456 mm	553 mm	Lichtgrijs	RAL 7035	Kastdeur
25230-094	12 U	589 mm	553 mm	Zwart grijs	RAL 7021	Kastdeur
26230-094	12 U	589 mm	533 mm	Lichtgrijs	RAL 7035	Kastdeur
25230-095	16 U	767 mm	553 mm	Zwart grijs	RAL 7021	Kastdeur
26230-095	16 U	767 mm	533 mm	Lichtgrijs	RAL 7035	Kastdeur
25230-096	20 U	945 mm	553 mm	Zwart grijs	RAL 7021	Kastdeur
26230-096	20 U	945 mm	553 mm	Lichtgrijs	RAL 7035	Kastdeur
25230-097	25 U	1167 mm	553 mm	Zwart grijs	RAL 7021	Kastdeur
26230-097	25 U	1167 mm	553 mm	Lichtgrijs	RAL 7035	Kastdeur
25230-102	29 U	1345 mm	553 mm	Zwart grijs	RAL 7021	Kastdeur
26230-102	29 U	1345 mm	553 mm	Lichtgrijs	RAL 7035	Kastdeur
25230-098	34 U	1567 mm	553 mm	Zwart grijs	RAL 7021	Kastdeur
26230-098	34 U	1567 mm	553 mm	Lichtgrijs	RAL 7035	Kastdeur
25230-099	38 U	1745 mm	533 mm	Zwart grijs	RAL 7021	Kastdeur
26230-099	38 U	1745 mm	553 mm	Lichtgrijs	RAL 7035	Kastdeur
25230-100	43 U	1967 mm	533 mm	Zwart grijs	RAL 7021	Kastdeur
26230-100	43 U	1967 mm	553 mm	Lichtgrijs	RAL 7035	Kastdeur
25230-101	47 U	2145 mm	553 mm	Zwart grijs	RAL 7021	Kastdeur

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Kleur	Kleurcode	Producttype
26230-101	47 U	2145 mm	553 mm	Lichtgrijs	RAL 7035	Kastdeur

Table 2/2

Catalogusnummer	Type
25230-092	Glazen deur
26230-092	Glazen deur
25230-093	Glazen deur
26230-093	Glazen deur
25230-094	Glazen deur
26230-094	Glazen deur
25230-095	Glazen deur
26230-095	Glazen deur
25230-096	Glazen deur
26230-096	Glazen deur
25230-097	Glazen deur
26230-097	Glazen deur
25230-102	Glazen deur
26230-102	Glazen deur
25230-098	Glazen deur
26230-098	Glazen deur

Catalogusnummer	Type
25230-099	Glazen deur
26230-099	Glazen deur
25230-100	Glazen deur
26230-100	Glazen deur
25230-101	Glazen deur
26230-101	Glazen deur

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE