

Varistar CP Base Plate With Cable Entry

Energiebedrijven

Varistar CP Base Plate for Rear Cable Ducting, plain for IP 55 or EMC applications.

KENMERKEN

Installation from outside

Cutout at rear

60 mm deep

Cable ducting with IP 55 / EMC gasket

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Breedte	Diepte	Kleur	Color Code	Materiaal	Product Type
21630-698	600 mm	300 mm	Black Grey	RAL 7021	Staal	Cabinet/Rack Base
21630-642	600 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	Staal	Cabinet/Rack Base
21630-643	600 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	Staal	Cabinet/Rack Base
21630-644	600 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021	Staal	Cabinet/Rack Base
21630-645	600 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021	Staal	Cabinet/Rack Base
21630-646	600 mm	1100 mm	Black Grey	RAL 7021	Staal	Cabinet/Rack Base
21630-647	600 mm	1200 mm	Black Grey	RAL 7021	Staal	Cabinet/Rack Base
21630-699	600 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	Staal	Cabinet/Rack Base

Catalogusnummer	Breedte	Diepte	Kleur	Color Code	Materiaal	Product Type
21630-700	600 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	Staal	Cabinet/Rack Base
21630-701	600 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021	Staal	Cabinet/Rack Base
21630-702	600 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021	Staal	Cabinet/Rack Base
21630-703	600 mm	1100 mm	Black Grey	RAL 7021	Staal	Cabinet/Rack Base
21630-704	600 mm	1200 mm	Black Grey	RAL 7021	Staal	Cabinet/Rack Base
21630-648	800 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	Staal	Cabinet/Rack Base
21630-705	800 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	Staal	Cabinet/Rack Base
21630-649	800 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	Staal	Cabinet/Rack Base
21630-650	800 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021	Staal	Cabinet/Rack Base
21630-651	800 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021	Staal	Cabinet/Rack Base
21630-652	800 mm	1100 mm	Black Grey	RAL 7021	Staal	Cabinet/Rack Base
21630-653	800 mm	1200 mm	Black Grey	RAL 7021	Staal	Cabinet/Rack Base
21630-706	800 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	Staal	Cabinet/Rack Base
21630-707	800 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021	Staal	Cabinet/Rack Base
21630-708	800 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021	Staal	Cabinet/Rack Base
21630-709	800 mm	1100 mm	Black Grey	RAL 7021	Staal	Cabinet/Rack Base
21630-710	800 mm	1200 mm	Black Grey	RAL 7021	Staal	Cabinet/Rack Base

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Varistar CP Base Plate for Rear Cable Ducting, plain for IP 55 or EMC applications.

Please purchase the grounding kit separately.

WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE