

Varistar CP Seismic Base Plate, IP55 and EMC, One-Piece

Power Utilities

The base plate is solid and covers the base of the cabinet.

KENMERKEN

The base plate is solid and covers the base of the cabinet

Is assembled from outside

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Breedte	Diepte	Kleur	Kleurcode	Volddoet aan	Materiaal
20630-309	600 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Staal
20630-310	600 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Staal
20630-311	600 mm	1000 mm	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Staal
20630-312	600 mm	1200 mm	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Staal
20630-313	800 mm	600 mm	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Staal

Catalogusnummer	Breedte	Diepte	Kleur	Kleurcode	Voldoet aan	Materiaal
20630-314	800 mm	800 mm	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Staal
20630-315	800 mm	1000 mm	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Staal
20630-316	800 mm	1200 mm	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Staal

Table 2/2

Catalogusnummer	Producttype	Beschermingsgraad	Type	Werkt met
20630-309	Kast/rekbasis	IP55	Basisplaat, normaal	Varistar CP
20630-310	Kast/rekbasis	IP55	Basisplaat, normaal	Varistar CP
20630-311	Kast/rekbasis	IP55	Basisplaat, normaal	Varistar CP
20630-312	Kast/rekbasis	IP55	Basisplaat, normaal	Varistar CP
20630-313	Kast/rekbasis	IP55	Basisplaat, normaal	Varistar CP
20630-314	Kast/rekbasis	IP55	Basisplaat, normaal	Varistar CP
20630-315	Kast/rekbasis	IP55	Basisplaat, normaal	Varistar CP
20630-316	Kast/rekbasis	IP55	Basisplaat, normaal	Varistar CP

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

This base plate is used for applications which don't require cable entry from the base.

Please purchase the grounding kit separately.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent

klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE