

Utendørs Comline FTTX kabinett

Data Solutions



Telecom applikasjoner krever sofistikert elektronikk i utendørs oppsett. nVent SCHROFF friskap skjermer slike elektroniske komponenter fra ekstremvær, vandalisme og dermed sikre operativ kontinuitet. nVent SCHROFF skap kan brukes som DSLAM / Point of Presence / Zone pooling / FTTC / FTH / MFG skap.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Høydemål uten sokkel (140 mm)

Envegg, lett aluminiumsskap

Isolert skap

IP 55

SPESIFIKASJONER

Materiale: Aluminium

Table 1/3

Katalognummer	Produkttype	Produktfamilie	Rackhøyde	Høyde	Bredde	Dybde
12349-007	Utendørs kabinett	Comline FTX	12U	600mm	800mm	600mm

Katalognummer	Produkttype	Produktfamilie	Rackhøyde	Høyde	Bredde	Dybde
12349-006	Utendørs kabinett	Comline FTX	25U	1200mm	800mm	600mm
12349-005	Utendørs kabinett	Comline FTX	12U	600mm	800mm	600mm
12349-008	Utendørs kabinett	Comline FTX	25U	1200mm	800mm	600mm

Table 2/3						
Katalognummer	Veggtype	Dørtype	Tilgang	Kjøling	EMC-skjerming	Samsvarer med
12349-007	Enslig forslått	Enkeltdør	Foran, Tilbake	Isolasjon	Nei	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-006	Enslig forslått	Enkeltdør	Foran, Tilbake	Isolasjon	Nei	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-005	Enslig forslått	Enkeltdør	Foran, Tilbake	Isolasjon	Nei	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-008	Enslig forslått	Enkeltdør	Foran, Tilbake	Isolasjon	Nei	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160

Table 3/3		
Katalognummer	Pakkeantall	Avslutt

12349-007	1	Pulverlakkert
12349-006	1	Pulverlakkert
12349-005	1	Pulverlakkert
12349-008	1	Pulverlakkert

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE