


AMC-module met trekhendel, AMC.0 R2.0



AdvancedMC-voorpaneel inclusief handvat en EMC-pakking voor AMC.0 Rev. 2,0-modules.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

In overeenstemming met de AMC.0 R2.0-specificatie

Voor installatie in MicroTCA-chassis of AdvancedMC-dragers (bijv. conventionele, opengewerkte en hybride dragers)

SPECIFICATIES

Productfamilie: AdvancedMC
Type: Vulmodule
Producttype: Systeemmodule

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Ontwerpfunctie	Materiaal	Voltooien	Pakkethoeveelheid	Snelle verzending
20849-268	73.8mm	Middelgroot formaat	Aluminium	Gepassiveerd	1	Nee
20849-127	73.8mm	Compact	Roestvrij staal		1	Nee
20849-270	73.8mm	Groot formaat	Aluminium	Gepassiveerd	1	Nee

Catalogusnummer	Hoogte	Ontwerpfunctie	Materiaal	Voltooien	Pakkethoeveelheid	Snelle verzending
20849-128	73.8mm	Middelgroot formaat	Roestvrij staal		1	Nee
20849-129	73.8mm	Groot formaat	Roestvrij staal		1	Nee
20849-269	148.8mm	Middelgroot formaat	Aluminium	Gepassiveerd	1	Nee
20849-271	148.8mm	Groot formaat	Aluminium	Gepassiveerd	1	Nee
20849-131	148.8mm	Middelgroot formaat	Roestvrij staal		1	Nee
20849-132	148.8mm	Groot formaat	Roestvrij staal		1	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE