


Montering av adapter for ståflens

Data Solutions



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Ståflensadapter og universal strukturell brakett er forhåndsmontert, noe som begrenser arbeidet som kreves i feltet

Montasje på topp- eller bunn-flens av stålprofiler eller andre bærebjelker

Lav profil passer lett mellom metalldekk og stålkonstruksjon

Fjærstopperen sørger for enkel posisjonering

Integrert vinkelmåler viser enkelt monteringsvinkelen på støtteelementet

Bolthode som kan brytes av muliggjør enkel installasjon og inspeksjon av seismiske pendelstøtter

"Fungerer med 1" gjennom 2" støtterør for å redusere lagerbeholdning"

Tilfredsstill NFPA® 13 som forhåndskvalifisert for seismiske anvendelser

FM®-spesifikasjon testet

FM Specification Tested with the following brace members: 1-2 in Sch40 Pipe

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Avslutt	Flenstykkelse (FT)	Høyde (H)	Bredde (W)
CSBS1A	404505	Stål	Elektro galvanisert	6 – 19mm	67mm	92mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Vinkel (a)	A	B.	C.	D
CSBS1A	404505	45°	105mm	33mm	65mm	23mm


UL-belastninger

Delenummer	Flenstykkelse	Avstivning Konstruksjonsdel	Nominell last
CSBS1A	6 - 8 mm	DN25 - DN50 Sch. 40 NPS	6672 N
	8 - 19 mm		7561 N

FM-belastninger

Delenummer	Horisontal kapasitet per installasjonsvinkel fra vertikal							
	Vinkelrett på struktur				Parallelt med struktur			
	30°- 44°	45°- 59°	60°- 74°	75°- 90°	30°- 44°	45°- 59°	60°- 74°	75°- 90°
CSBS1A	3780 N	7910 N	12320 N	12630 N	3910 N	6360 N	8980 N	10720 N

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE