

Varistar CP-bakpanel, skrue fast

Data Solutions



Skap har bakre paneler godt skrudd til rammen for å ha maksimal kontakt med pakningen.

FUNKSJONER

Skruefast, robust sidepanel med én person som kan monteres

Bakpanel uten jordingsett

SPESIFIKASJONER

Produkttype: Skap/rackpanel

Materiale: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Bredde	Beskyttelsesgrad	Pakkeantall	Farge
21630-122	42U	2000mm	600mm	IP20	1	Svart grå
21630-123	47U	2200mm	600mm	IP20	1	Svart grå
21630-124	52U	2450mm	600mm	IP20	1	Svart grå
21630-125	42U	2000mm	800mm	IP20	1	Svart grå
21630-126	47U	2200mm	800mm	IP20	1	Svart grå

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Bredde	Beskyttelsesgrad	Pakkeantall	Farge
21630-127	52U	2450mm	800mm	IP20	1	Svart grå
21630-198	24U	1200mm	600mm	IP55	1	Svart grå
21630-199	29U	1400mm	600mm	IP55	1	Svart grå
21630-200	33U	1600mm	600mm	IP55	1	Svart grå
21630-201	38U	1800mm	600mm	IP55	1	Svart grå
21630-202	42U	2000mm	600mm	IP55	1	Svart grå
21630-203	47U	2200mm	600mm	IP55	1	Svart grå
21630-204	24U	1200mm	800mm	IP55	1	Svart grå
21630-205	29U	1400mm	800mm	IP55	1	Svart grå
21630-206	33U	1600mm	800mm	IP55	1	Svart grå
21630-207	38U	1800mm	800mm	IP55	1	Svart grå
21630-208	42U	2000mm	800mm	IP55	1	Svart grå
21630-209	47U	2200mm	800mm	IP55	1	Svart grå
21630-384	24U	1200mm	600mm	IP20	1	Svart grå
21630-385	24U	1200mm	800mm	IP20	1	Svart grå
21630-386	29U	1400mm	600mm	IP20	1	Svart grå
21630-387	29U	1400mm	800mm	IP20	1	Svart grå
21630-388	33U	1600mm	600mm	IP20	1	Svart grå

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Bredde	Beskyttelsesgrad	Pakkeantall	Farge
21630-389	33U	1600mm	800mm	IP20	1	Svart grå
21630-390	38U	1800mm	600mm	IP20	1	Svart grå
21630-391	38U	1800mm	800mm	IP20	1	Svart grå
21630-545	24U	1200mm	600mm	IP55	1	
21630-546	24U	1200mm	800mm	IP55	1	
21630-547	29U	1400mm	600mm	IP55	1	
21630-548	29U	1400mm	800mm	IP55	1	
21630-549	33U	1600mm	600mm	IP55	1	
21630-550	33U	1600mm	800mm	IP55	1	
21630-551	38U	1800mm	600mm	IP55	1	
21630-552	38U	1800mm	800mm	IP55	1	
21630-553	42U	2000mm	600mm	IP55	1	
21630-554	42U	2000mm	800mm	IP55	1	
21630-555	47U	2200mm	600mm	IP55	1	
21630-556	47U	2200mm	800mm	IP55	1	

Table 2/2

Katalognummer	Fargekode	Avslutt	Type	Arbeider med
21630-122	RAL 7021	Pulverlakkert	Bakpanel	Varistar CP
21630-123	RAL 7021	Pulverlakkert	Bakpanel	Varistar CP

Katalognummer	Fargekode	Avslutt	Type	Arbeider med
21630-124	RAL 7021	Pulverlakkert	Bakpanel	Varistar CP
21630-125	RAL 7021	Pulverlakkert	Bakpanel	Varistar CP
21630-126	RAL 7021	Pulverlakkert	Bakpanel	Varistar CP
21630-127	RAL 7021	Pulverlakkert	Bakpanel	Varistar CP
21630-198	RAL 7021	Pulverlakkert	Bakpanel	Varistar CP
21630-199	RAL 7021	Pulverlakkert	Bakpanel	Varistar CP
21630-200	RAL 7021	Pulverlakkert	Bakpanel	Varistar CP
21630-201	RAL 7021	Pulverlakkert	Bakpanel	Varistar CP
21630-202	RAL 7021	Pulverlakkert	Bakpanel	Varistar CP
21630-203	RAL 7021	Pulverlakkert	Bakpanel	Varistar CP
21630-204	RAL 7021	Pulverlakkert	Bakpanel	Varistar CP
21630-205	RAL 7021	Pulverlakkert	Bakpanel	Varistar CP
21630-206	RAL 7021	Pulverlakkert	Bakpanel	Varistar CP
21630-207	RAL 7021	Pulverlakkert	Bakpanel	Varistar CP
21630-208	RAL 7021	Pulverlakkert	Bakpanel	Varistar CP
21630-209	RAL 7021	Pulverlakkert	Bakpanel	Varistar CP
21630-384	RAL 7021	Pulverlakkert	Bakpanel	Varistar CP
21630-385	RAL 7021	Pulverlakkert	Bakpanel	Varistar CP

Katalognummer	Fargekode	Avslutt	Type	Arbeider med
21630-386	RAL 7021	Pulverlakkert	Bakpanel	Varistar CP
21630-387	RAL 7021	Pulverlakkert	Bakpanel	Varistar CP
21630-388	RAL 7021	Pulverlakkert	Bakpanel	Varistar CP
21630-389	RAL 7021	Pulverlakkert	Bakpanel	Varistar CP
21630-390	RAL 7021	Pulverlakkert	Bakpanel	Varistar CP
21630-391	RAL 7021	Pulverlakkert	Bakpanel	Varistar CP
21630-545		Pulverlakkert	Bakpanel	Varistar CP
21630-546		Pulverlakkert	Bakpanel	Varistar CP
21630-547		Pulverlakkert	Bakpanel	Varistar CP
21630-548		Pulverlakkert	Bakpanel	Varistar CP
21630-549		Pulverlakkert	Bakpanel	Varistar CP
21630-550		Pulverlakkert	Bakpanel	Varistar CP
21630-551		Pulverlakkert	Bakpanel	Varistar CP
21630-552		Pulverlakkert	Bakpanel	Varistar CP
21630-553		Pulverlakkert	Bakpanel	Varistar CP
21630-554		Pulverlakkert	Bakpanel	Varistar CP
21630-555		Pulverlakkert	Bakpanel	Varistar CP
21630-556		Pulverlakkert	Bakpanel	Varistar CP

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Vennligst kjøp jordingssettet separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE