

Interscale-montagebeugel voor flexibele warmtegeleider (FHC) van 70 mm, AMD-CPU

CATALOGUSNUMMER

24830-003



Met de montagebeugel kan een gebruiker een Intel- of AMD-processor monteren.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Ontworpen voor ATX/ITX/Mini ITX en COM met Intel Core-i-processors en AMD-processors met de volgende sockets: Intel: LGA775, LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA2011 ; AMD: AM2, AM2(+), AM3, AM3(+), FM1, FM2, FM2(+)

Maakt gebruik van zones die buiten de deur blijven om andere onderdelen van de printplaat niet te storen

Ontworpen voor montage van de flexibele warmtegeleider van 70 mm op de CPU

PRODUCTKENMERKEN

Ontwerpfunctie: AMD CPU

Pakkethoeveelheid: 1

Voltooien: Aluminium-verzinkt

Materiaal: Staal

Productfamilie: Interscale

Producttype: Steun

Type: CPU Adpater

Werkt met: Gevallen

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE